Accessoires pour mât de service



Hydel	Micro	Description
2521	MM104	Capuchon d'entrée 100A – 1 ¼ po
2521- 1 ½	MM105	Capuchon d'entrée 150A – 1 ½ po
2521-2	MM105	Capuchon d'entrée 200A – 2 po
25C	MM700	Pince de mise à la terre – conducteur 8 – 10 AWG
2517-U	MM201	Support de bobine service robuste
2518-U	MM101	Support de bobine service léger
417U	-	Support de bobine pour mat de 3 po.
2513	MM390	Support à crochet pour fil de branchement
2515	MM300	Support à crochet pour mât de branchement
2526NB	MM505N	Base acier et collet néoprène
2506NB	MM506N	Socle a toiture – en néoprène 1 pièce
2506N-2	MM500	Collet en néoprène seulement
2508	MM8	Mât 8' X 2 ½ diam. extérieur
2510	MM10	Mât 10' X 2 ½ diam. extérieur
2512	MM12	Mât 12' X 2 ½ diam. extérieur
2513SM	-	Mât 13' X 2 ½ diam. extérieur
2014-U	MM250	Boulon d'ancrage en « U » ½ po
2504	MM400	Bride – support boulon 5/8 X 10 et rondelle carrée 4X4
2505	MM445	Bride – support boulon 5/8 x 4 ½ et rondelle carrée 4X4
2504-12	-	Comme 2504 avec boulon 12 po
2504-LB	-	Bride – support sans boulon et rondelle
2501(M= mâle)	MM100	Réducteur femelle 1 po
2525 (M= mâle)	MM140	Réducteur femelle 1 ¼ po
2550 (M= mâle)	MM150	Réducteur femelle 1 ½ po
2502 (M= mâle)	MM200	Réducteur femelle 2 po
2502MS	-	Réducteur mâle 2 po excentrique