



LCH4800T

LCH48T

Élément ouvert en alliage nickel-chrome

permettant une meilleure ventilation, assurant une chaleur instantanée au démarrage de l'appareil et évitant ainsi une sensation d'air froid



Moteur scellé et lubrifié à vie

protection accrue contre la poussière (LCH4800T)



Installation

se branche dans une prise 30 A 250 V



La chaleur à portée de main!

La chaufferette portable LCH, voilà enfin un appareil alliant style et efficacité offert à un prix des plus abordables! Grâce à son élément ouvert en alliage nickel-chrome, vous pourrez compter sur une meilleure ventilation, une chaleur instantanée et une durabilité accrue.

Caractéristiques

couleur : orange et noir (modèle LCH48T) • jaune et noir (modèle LCH4800T) **finition** : peinture en poudre d'époxy-polyester **fabrication** : boîtier d'acier de calibre 20 • 360 pcm (modèle LCH48T); 250 pcm (modèle LCH4800T) • poignée servant au déplacement de l'appareil et au rangement du câble • câble de 6 pi de calibre 12 awg avec une prise de 30 A 250 V à trois fiches avec mise à la terre • protection thermique à réenclenchement automatique **puissance et tension** : voir le tableau de sélection **moteur** : ouvert (modèle LCH48T) • scellé et lubrifié à vie (modèle LCH4800T) **élément** : alliage nickel-chrome de grande qualité assurant une chaleur instantanée **contrôle** : thermostat intégré sur le côté droit de l'appareil **installation** : se branche dans une fiche 30 A 250 V **garantie** : 1 an

Tableau de sélection

produit	puissance	tension	puissance	poids		prix
code	watts	volts	btu/h	kg	lb	
LCH48T	4800/3600	240/208	16382/12285	5,4	12	
LCH4800T	4800/3600	240/208	16382/12285	5,4	12	

Les prix indiqués dans ce catalogue sont valables 90 jours à compter du 1^{er} mars 2011. Veuillez vous référer au site Internet pour connaître tous les prix à jour.

Dessins techniques

