



Pour un chauffage éclair,  
optez pour le Pulsair

Cet aéroconvecteur se démarque de ses concurrents par sa faible sonorité, la grande qualité de sa grille et de ses composantes, son petit format et ses nombreuses possibilités d'installation. Le RWF peut être installé dans des endroits n'ayant que 2 3/8 po de profondeur, ce qui en fait l'appareil de chauffage le plus mince sur le marché. Offrant deux niveaux de ventilation (40 ou 75 pcm) selon les différents modèles, il est assez puissant pour chauffer très rapidement de petites pièces telles que des salles de bains, des cuisines et des vestibules. Son ventilateur très efficace crée un mouvement d'air constant, assurant ainsi votre plus grand confort. Il fait également un travail remarquable dans les espaces commerciaux puisqu'il peut être raccordé à une source d'alimentation allant jusqu'à 347 V.

- LE PLUS SILENCIEUX DE SA CATÉGORIE**  
ventilateur puissant, mais de faible sonorité
- INSTALLATION MURALE**  
s'encastre facilement dans des montants de 2 x 3 po
- NOMBREUSES POSSIBILITÉS D'INSTALLATION**  
encastrée ou en surface, horizontale ou verticale
- GRILLE RÉSISTANTE**  
la plus solide sur le marché
- MODÈLE DE 347 V DISPONIBLE**  
excellent choix pour des petits vestibules ou autres espaces commerciaux

### Caractéristiques



#### COULEURS :

- standards : blanc, amande, argent
- optionnelles : noir, charbon clair, anodisé clair, nickel, champagne, bronze clair, brun foncé (surcharge de 10 %)

#### FINITION :

peinture en poudre d'époxy-polyester

#### FABRICATION :

- boîtier d'acier de calibre 20
- grille frontale de calibre 18
- ventilateur très silencieux - 40 pcm (modèles de 500 à 1000 W) - 75 pcm (modèles de 1250 à 2000 W)
- protection thermique à réenclenchement automatique

#### PUISSANCE ET TENSION :

voir le tableau de sélection

#### ÉLÉMENT :

alliage nickel-chrome de grande qualité assurant une chaleur instantanée

#### CONTRÔLE :

- thermostat intégré (en option)
- thermostat mural (non compris)

#### INSTALLATION :

- murale
- encastrée (le mur doit avoir une profondeur minimale de 2 3/8 po)
- en surface à l'aide d'un boîtier de surface (en option)
- quatre positions d'installation (voir la section installation)

#### GARANTIE :

10 ans pour l'élément et 1 an pour toutes les autres composantes



**APPROUVÉ SELON LES NORMES CANADIENNES**

pour obtenir les versions américaines, visitez notre site Internet ou contactez notre service à la clientèle



## Tableau de sélection

SANS CONTRÔLE		THERMOSTAT INTÉGRÉ		CONTRÔLE 24 V		PUISSANCE	TENSION	DÉBIT	POIDS	
code	prix	code	prix	code	prix	watts	volts	pcm	kg	lb
RWF0501	143,50	---	---	---	---	500	120	40	2,7	6
RWF0508	143,50	---	---	---	---	500	208	40	2,7	6
RWF0502	143,50	---	---	---	---	500	240	40	2,7	6
RWF0507	143,50	---	---	---	---	500	277	40	2,7	6
---	---	RWF0503T	210,00	RWF0503C24	221,25	500	347	40	2,7	6
RWF0751	149,00	---	---	---	---	750	120	40	2,7	6
RWF0758	149,00	---	---	---	---	750	208	40	2,7	6
RWF0752	149,00	---	---	---	---	750	240	40	2,7	6
RWF0757	149,00	---	---	---	---	750	277	40	2,7	6
---	---	RWF0753T	215,75	RWF0753C24	226,75	750	347	40	2,7	6
RWF1001	154,50	---	---	---	---	1000	120	40	2,7	6
RWF1008	154,50	---	---	---	---	1000	208	40	2,7	6
RWF1002	154,50	---	---	---	---	1000	240	40	2,7	6
RWF1007	154,50	---	---	---	---	1000	277	40	2,7	6
---	---	RWF1003T	221,25	RWF1003C24	232,25	1000	347	40	2,7	6
RWF1251	160,00	---	---	---	---	1250	120	75	2,7	6
RWF1258	160,00	---	---	---	---	1250	208	75	2,7	6
RWF1252	160,00	---	---	---	---	1250	240	75	2,7	6
RWF1257	160,00	---	---	---	---	1250	277	75	2,7	6
---	---	RWF1253T	226,75	RWF1253C24	238,00	1250	347	75	2,7	6
RWF1501	165,75	---	---	---	---	1500	120	75	2,7	6
RWF1508	165,75	---	---	---	---	1500	208	75	2,7	6
RWF1502	165,75	---	---	---	---	1500	240	75	2,7	6
RWF1507	165,75	---	---	---	---	1500	277	75	2,7	6
---	---	RWF1503T	232,25	RWF1503C24	243,50	1500	347	75	2,7	6
---	---	---	---	---	---	2000	120	75	2,7	6
RWF2002	176,75	---	---	---	---	2000	240	75	2,7	6
RWF2008	176,75	---	---	---	---	2000	208	75	2,7	6
RWF2007	176,75	---	---	---	---	2000	277	75	2,7	6
---	---	RWF2003T	243,50	RWF2003C24	254,50	2000	347	75	2,7	6

Les prix indiqués dans ce catalogue sont valables 90 jours à compter du 1<sup>er</sup> mai 2012. Veuillez vous référer au site Internet pour connaître tous les prix à jour.  
 ajouter W pour blanc, A pour amande ou S pour argent  
 --- non disponible

## Accessoires

CODE	DESCRIPTION	PRIX
RWFT1W	thermostat intégré unipolaire (modèle blanc) 120-347 V	28,00
RWFT1A*	thermostat intégré unipolaire (modèle amande ou argent) 120-347 V	28,00
RWFT2*	thermostat intégré bipolaire	39,00
RWFSAW	boîtier de surface (blanc)	38,00
RWFSA A	boîtier de surface (amande)	38,00
RWFSA S	boîtier de surface (argent)	38,00

Les prix indiqués dans ce catalogue sont valables 90 jours à compter du 1<sup>er</sup> mai 2012. Veuillez vous référer au site Internet pour connaître tous les prix à jour.

\* fourni avec un bouton amande (pour la grille de couleur amande), et un bouton noir (pour la grille de couleur argent)

\* fourni avec un bouton blanc (pour la grille de couleur blanche), un bouton amande (pour la grille de couleur amande) et un bouton noir (pour la grille de couleur argent)

