

Les lampes spirales T2 sont de taille super mini qui convient à la majorité des luminaires. Le nouveau design du ballast permet des applications plus versatiles et l'utilisation de l'amalgame permet à la lampe de fonctionner à de plus basses températures, -23 °C/-10 °F à 55 °C/131 °F.



Code de commande	Description	Watts (W)	Culot	Temp. de couleur (K)	IRC	Vie moyenne (h)	Lumens initiaux (lm)	Qté boîte	Équivalent incandescente (W)
5 watts									
	LHTM : 3 1/8 po (79 mm) Dia. : 1 7/32 po (39 mm)								
58391	CF5/27K/SPIRAL/E12/STD	5	E12	2 700	82	8 000	250	48	25
	LHTM : 3 15/32 po (88 mm) Dia. : 1 1/2 po (39 mm)								
60930	CF5/27K/SPIRAL/E26/STD	5	E26	2 700	82	10 000	270	48	25
9 watts									
	LHTM : 3 7/32 po (90 mm) Dia. : 1 25/32 po (45 mm)								
62827	CF9/T2/27K/SPIRAL/E26/STD	9	E26	2 700	82	12 000	550	96	40
13 watts									
	LHTM : 4 1/32 po (104 mm) Dia. : 1 15/32 po (50 mm)								
62828	CF13/T2/27K/SPIRAL/E26/STD	13	E26	2 700	82	12 000	900	48	60
62829	CF13/T2/35K/SPIRAL/E26/STD	13	E26	3 500	82	12 000	900	48	60
62830	CF13/T2/41K/SPIRAL/E26/STD	13	E26	4 100	82	12 000	900	48	60
62831	CF13/T2/50K/SPIRAL/E26/STD	13	E26	5 000	82	12 000	900	48	60
18 watts									
	LHTM : 4 15/32 po (110 mm) Dia. : 2 1/32 po (55 mm)								
62832	CF18/T2/27K/SPIRAL/E26/STD	18	E26	2 700	82	12 000	1 250	48	75
62833	CF18/T2/30K/SPIRAL/E26/STD	18	E26	3 000	82	12 000	1 250	48	75
62834	CF18/T2/35K/SPIRAL/E26/STD	18	E26	3 500	82	12 000	1 250	48	75
62835	CF18/T2/41K/SPIRAL/E26/STD	18	E26	4 100	82	12 000	1 250	48	75
62836	CF18/T2/50K/SPIRAL/E26/STD	18	E26	5 000	82	12 000	1 250	48	75
23 watts									
	LHTM : 4 21/32 po (115 mm) Dia. : 2 3/8 po (60 mm)								
62837	CF23/T2/27K/SPIRAL/E26/STD	23	E26	2 700	82	12 000	1 600	48	100
62838	CF23/T2/30K/SPIRAL/E26/STD	23	E26	3 000	82	12 000	1 600	48	100
62839	CF23/T2/35K/SPIRAL/E26/STD	23	E26	3 500	82	12 000	1 600	48	100
62840	CF23/T2/41K/SPIRAL/E26/STD	23	E26	4 100	82	12 000	1 600	48	100
62841	CF23/T2/50K/SPIRAL/E26/STD	23	E26	5 000	82	12 000	1 600	48	100
62842	CF23/T2/65K/SPIRAL/E26/STD	23	E26	6 500	82	12 000	1 600	48	100
26 watts									
	LHTM : 5 1/16 po (129 mm) Dia. : 2 3/16 po (54 mm)								
63388	CF26/T2/27K/SPIRAL/E26/STD	26	E26	2 700	82	10 000	1 750	48	100
63389	CF26/T2/30K/SPIRAL/E26/STD	26	E26	3 000	82	10 000	1 750	48	100
63390	CF26/T2/35K/SPIRAL/E26/STD	26	E26	3 500	82	10 000	1 750	48	100
63391	CF26/T2/41K/SPIRAL/E26/STD	26	E26	4 100	82	10 000	1 750	48	100
63392	CF26/T2/50K/SPIRAL/E26/STD	26	E26	5 000	82	10 000	1 750	48	100
58409	CF26/65K/SPIRAL/E26/STD	26	E26	6 500	82	10 000	1 850	50	100



Visitez notre site web pour une liste complète des produits STANDARD homologués ENERGY STAR.

Spirales T2