

# Fluorescent - Fluorescentes



Fig.8




Fig.9

9

Line Ligne	Internal Code Interne	Ordering Code Description Code Commande Description	Watts Puiss.	Lamp Shape Forme lampe	Colour Couleur	Lamp Base Culot Lampe	Colour Temp. Couleur (°K)	CRI IRC	Avg. Life (Hrs) Vie moy. (Hres)	Initial Lumens Initiaux	Diam. inches (mm) Pouces (mm)	Nominal Length Longueur nominale	Case Qty Qté Caisse	Fig. # N° Fig.
------------	-----------------------	---	--------------	------------------------	----------------	-----------------------	---------------------------	---------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------------	----------------------------------	---------------------	----------------

### Rapid Start Fluorescent Lamps T12 Lampes fluorescentes à allumage rapide T12

246	605041K	F40T12/841/RS	40	T12		Med. Bi-Pin	4100	85	20000+	3300	1 1/2 (38)	48 (1220)	30	8
247	605050K	F40T12/850/RS	40	T12		Med. Bi-Pin	5000	85	20000+	3280	1 1/2 (38)	48 (1220)	30	8
248	605065K	F40T12/865K/RS	40	T12		Med. Bi-Pin	6500	80	20000+	3050	1 1/2 (38)	48 (1220)	30	8

### Slimline Fluorescent Lamps - Instant Start T12 Lampes fluorescentes fineline - allumage instanté T12

249	6108	F24T12/CW	21	T12	Cool White Blanc froid	Single Pin	4100	62	7500	1090	1 1/2 (38)	24 (610)	30	9
250	6110	F36T12/CW	30	T12	Cool White Blanc froid	Single Pin	4100	62	7500	1850	1 1/2 (38)	36 (915)	24	9
251	6050IS	F40T12/CW/IS	40	T12	Cool White Blanc froid	Med. Bi-Pin	4150	62	9000	3000	1 1/2 (38)	48 (1220)	30	8
252	6112	F42T12/CW	36	T12	Cool White Blanc froid	Single Pin	4100	62	7500	2200	1 1/2 (38)	42 (1067)	30	9
253	6102WW	F48T12/WW	39	T12	Warm White Blanc chaud	Single Pin	3000	53	9000	2950	1 1/2 (38)	48 (1220)	30	9
254	6102	F48T12/CW	40	T12	Cool White Blanc froid	Single Pin	4100	62	9000	2950	1 1/2 (38)	48 (1220)	15	9
255	6102D	F48T12/D	40	T12	Daylight Lumière du jour	Single Pin	6500	79	9000	2500	1 1/2 (38)	48 (1220)	30	9
256	6103	F60T12/CW	50	T12	Cool White Blanc froid	Single Pin	4100	62	12000	3450	1 1/2 (38)	60 (1524)	30	9
257	6103D	F60T12/D	50	T12	Daylight Lumière du jour	Single Pin	6500	79	12000	3150	1 1/2 (38)	60 (1524)	30	9
258	6104	F72T12/CW	50	T12	Cool White Blanc froid	Single Pin	4100	62	12000	4450	1 1/2 (38)	72 (1830)	15	9
259	6104D	F72T12/D	50	T12	Daylight Lumière du jour	Single Pin	6500	79	12000	3800	1 1/2 (38)	72 (1830)	15	9
260	6203	F64T12/CW	51	T12	Cool White Blanc froid	Single Pin	4100	62	12000	3750	1 1/2 (38)	64 (1626)	15	9
261	6203D	F64T12/D	51	T12	Daylight Lumière du jour	Single Pin	6500	79	12000	3200	1 1/2 (38)	64 (1626)	15	9
262	6306	F72T12/WW	55	T12	Warm White Blanc chaud	Single Pin	3000	53	12000	4450	1 1/2 (38)	72 (1830)	15	9
263	6105ES	F96T12/CW/ES	60	T12	Cool White Blanc froid	Single Pin	4100	62	12000	5400	1 1/2 (38)	96 (2240)	15	9
264	6105C50ES	F96T12/C50/ES	60	T12	Colour 50 Couleur 50	Single Pin	5000	92	12000	4100	1 1/2 (38)	96 (2240)	15	9
265	6106ES	F96T12/DX/ES	60	T12	Daylight Lumière du jour	Single Pin	6500	84	12000	4200	1 1/2 (38)	96 (2240)	15	9
266	6105LWES	F96T12/LW/ES	60	T12	Lite White Blanc Léger	Single Pin	4200	51	12000	5600	1 1/2 (38)	96 (2240)	15	9
267	6107ES	F96T12/WW/ES	60	T12	Warm White Blanc chaud	Single Pin	3000	53	12000	5500	1 1/2 (38)	96 (2240)	15	9

# Fluorescent - Fluorescentes



Fig.9

Line Ligne	Internal Code Interne	Ordering Code Description Code Commande Description	Watts Puiss.	Lamp Shape Forme lampe	Colour Couleur	Lamp Base Culot Lampe	Colour Temp. Couleur (°K)	CRI IRC	Avg. Life (Hrs) Vie moy. (Hres)	Initial Lumens Initiaux	Diam. inches (mm) Pouces (mm)	Nominal Length Longueur nominale	Case Qty Qté Caisse	Fig. # N° Fig.
------------	-----------------------	---	--------------	------------------------	----------------	-----------------------	---------------------------	---------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------------	----------------------------------	---------------------	----------------

## Slimline Fluorescent Lamps - Instant Start T12 Lampes fluorescentes fineligne - allumage instanté T12

268	6105/730ES	F96T12/730/ES	60	T12		Single Pin	3000	70	12000	5750	1 1/2 (38)	96 (2240)	15	9
269	6105/735ES	F96T12/735/ES	60	T12		Single Pin	3500	73	12000	5750	1 1/2 (38)	96 (2240)	15	9
270	6105/741ES	F96T12/741/ES	60	T12		Single Pin	4100	70	12000	5750	1 1/2 (38)	96 (2240)	15	9
271	610530KES	F96T12/830K/ES	60	T12		Single Pin	3000	85	12000	5900	1 1/2 (38)	96 (2240)	15	9
272	610535KES	F96T12/835K/ES	60	T12		Single Pin	3500	85	12000	5900	1 1/2 (38)	96 (2240)	15	9
273	610541KES	F96T12/841K/ES	60	T12		Single Pin	4100	85	12000	5900	1 1/2 (38)	96 (2240)	15	9
274	610550KES	F96T12/850K/ES	60	T12		Single Pin	5000	85	12000	5850	1 1/2 (38)	96 (2240)	15	9
275	6119	F84T12/CW	70	T12	Cool White Blanc froid	Single Pin	4100	62	12000	5300	1 1/2 (38)	84 (2134)	15	9
276	6105B	F96T12/B	75	T12	Blue Bleu	Single Pin			12000	2740	1 1/2 (38)	96 (2240)	10	9
277	6105CG	F96T12/CG	75	T12	Cool Green Vert	Single Pin			12000	5600	1 1/2 (38)	96 (2240)	15	9
278	6105X	F96T12/CWX	75	T12	Cool White Blanc froid Delux	Single Pin	4200	89	12000	4500	1 1/2 (38)	96 (2240)	15	9
279	6105C50	F96T12/C50	75	T12	Colour 50 Couleur 50	Single Pin	5000	92	12000	4650	1 1/2 (38)	96 (2240)	15	9
280	6106	F96T12/DX	75	T12	Daylight Lumière du jour	Single Pin	6500	84	12000	4500	1 1/2 (38)	96 (2240)	15	9
281	6105DP	F96T12/DP	75	T12	Display Pink Rose	Single Pin	2800	74	12000	3880	1 1/2 (38)	96 (2240)	15	9
282	6105G	F96T12/G	75	T12	Green Vert	Single Pin			12000	4100	1 1/2 (38)	96 (2240)	10	9
283	6105GO	F96T12/GO	75	T12	GOLD OR	Single Pin	2100	38	12000	4350	1 1/2 (38)	96 (2240)	10	9
284	6105N	F96T12/N	75	T12	Natural Naturelle	Single Pin	3700	90	12000	4300	1 1/2 (38)	96 (2240)	15	9
285	6105P	F96T12/P	75	T12	Pink Rose	Single Pin	2200	67	12000	2400	1 1/2 (38)	96 (2240)	10	9
286	6105/730	F96T12/730	75	T12		Single Pin	3000	70	12000	6425	1 1/2 (38)	96 (2240)	15	9
287	6105/735	F96T12/735	75	T12		Single Pin	3500	73	12000	6425	1 1/2 (38)	96 (2240)	15	9
288	6105/741	F96T12/741	75	T12		Single Pin	4100	73	12000	6425	1 1/2 (38)	96 (2240)	15	9
289	610530K	F96T12/830K	75	T12		Single Pin	3000	85	12000	6600	1 1/2 (38)	96 (2240)	15	9
290	610535K	F96T12/835K	75	T12		Single Pin	3500	85	12000	6600	1 1/2 (38)	96 (2240)	15	9
291	610541K	F96T12/841K	75	T12		Single Pin	4100	85	12000	6600	1 1/2 (38)	96 (2240)	15	9
292	610550K	F96T12/850K	75	T12		Single Pin	5000	85	12000	6500	1 1/2 (38)	96 (2240)	15	9

# Fluorescent - Fluorescentes



Fig.9



Fig.10

9

Line Ligne	Internal Code Interne	Ordering Code Description Code Commande Description	Watts Puiss.	Lamp Shape Forme lampe	Colour Couleur	Lamp Base Culot Lampe	Colour Temp. Couleur (°K)	CRI IRC	Avg. Life (Hrs) Vie moy. (Hres)	Initial Lumens Initiaux	Diam. inches (mm) Pouces (mm)	Nominal Length Longueur nominale	Case Qty Qté Caisse	Fig. # N° Fig.
------------	-----------------------	---	--------------	------------------------	----------------	-----------------------	---------------------------	---------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------------	----------------------------------	---------------------	----------------

**Slimline Fluorescent Lamps - Instant Start T12**  
**Lampes fluorescentes fineligne - allumage instanté T12**

293	610565K	F96T12/865K	75	T12		Single Pin	6500	80	12000	6000	1 1/2 (38)	96 (2240)	15	9
-----	---------	-------------	----	-----	--	------------	------	----	-------	------	------------	-----------	----	---

**High Output Fluorescent Lamps T12**  
**Lampes fluorescentes à flux élevé T12**

294	6108HO	F24T12/CW/HO	35	T12	Cool White Blanc froid	Rec. D.C.	4100	62	9000	1650	1 1/2 (38)	24 (610)	24	10
295	6109HO	F24T12/D/HO	35	T12	Daylight Lumière du jour	Rec. D.C.	6500	79	9000	1400	1 1/2 (38)	24 (610)	24	10
296	6110HO	F36T12/CW/HO	45	T12	Cool White Blanc froid	Rec. D.C.	4100	62	9000	2800	1 1/2 (38)	36 (915)	24	10
297	6111HO	F36T12/D/HO	45	T12	Daylight Lumière du jour	Rec. D.C.	6500	79	9000	2500	1 1/2 (38)	36 (915)	24	10
298	6112HO	F42T12/CW/HO	55	T12	Cool White Blanc froid	Rec. D.C.	4100	62	9000	3400	1 1/2 (38)	42 (1067)	24	10
299	6113HO	F42T12/D/HO	55	T12	Daylight Lumière du jour	Rec. D.C.	6500	79	9000	3000	1 1/2 (38)	42 (1067)	24	10
300	6102HO	F48T12/CW/HO	60	T12	Cool White Blanc froid	Rec. D.C.	4100	62	12000	4050	1 1/2 (38)	48 (1220)	15	10
301	6114HO	F48T12/D/HO	60	T12	Daylight Lumière du jour	Rec. D.C.	6500	79	12000	3400	1 1/2 (38)	48 (1220)	15	10
302	6375HO	F48T12/WW/HO	60	T12	Warm White Blanc chaud	Rec. D.C.	3000	53	12000	4100	1 1/2 (38)	48 (1220)	15	10
303	6102HO/730	F48T12/730/HO	60	T12		Rec. D.C.	3000	70	12000	4250	1 1/2 (38)	48 (1220)	15	10
304	6102HO/735	F48T12/735/HO	60	T12		Rec. D.C.	3500	73	12000	4250	1 1/2 (38)	48 (1220)	15	10
305	6102HO/741	F48T12/741/HO	60	T12		Rec. D.C.	4100	70	12000	4250	1 1/2 (38)	48 (1220)	15	10
306	6102HO/41K	F48T12/841/HO	60	T12		Rec. D.C.	4100	85	12000	4400	1 1/2 (38)	48 (1220)	15	10
307	6103HO	F60T12/CW/HO	75	T12	Cool White Blanc froid	Rec. D.C.	4100	62	12000	5150	1 1/2 (38)	60 (1524)	15	10
308	6115HO	F60T12/D/HO	75	T12	Daylight Lumière du jour	Rec. D.C.	6500	79	12000	4650	1 1/2 (38)	60 (1524)	15	10
309	6116HO	F64T12/CW/HO	80	T12	Cool White Blanc froid	Rec. D.C.	4100	62	12000	5600	1 1/2 (38)	64 (1626)	15	10
310	6117HO	F64T12/D/HO	80	T12	Daylight Lumière du jour	Rec. D.C.	6500	79	12000	4900	1 1/2 (38)	64 (1626)	15	10
311	6104HO	F72T12/CW/HO	85	T12	Cool White Blanc froid	Rec. D.C.	4100	62	12000	6350	1 1/2 (38)	72 (1830)	15	10
312	6118HO	F72T12/D/HO	85	T12	Daylight Lumière du jour	Rec. D.C.	6500	79	12000	5600	1 1/2 (38)	72 (1830)	15	10
313	6104NHO	F72T12/N/HO	85	T12	Natural Naturelle	Rec. D.C.	3700	90	12000	4200	1 1/2 (38)	72 (1830)	15	10
314	6104WW/HO	F72T12/WW/HO	85	T12	Warm White Blanc chaud	Rec. D.C.	3000	53	12000	6500	1 1/2 (38)	72 (1830)	15	10

# Fluorescent - Fluorescentes



Fig. 10

Line Ligne	Internal Code Interne	Ordering Code Description Code Commande Description	Watts Puiss.	Lamp Shape Forme lampe	Colour Couleur	Lamp Base Culot Lampe	Colour Temp. Couleur (°K)	CRI IRC	Avg. Life (Hrs) Vie moy. (Hres)	Initial Lumens Initiaux	Diam. inches (mm) Pouces (mm)	Nominal Length Longueur nominale	Case Qty Qté Caisse	Fig. # N° Fig.
------------	-----------------------	---	--------------	------------------------	----------------	-----------------------	---------------------------	---------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------------	----------------------------------	---------------------	----------------

## High Output Fluorescent Lamps T12 Lampes fluorescentes à flux élevé T12

315	6104HO/730	F72T12/730/HO	85	T12		Rec. D.C.	3000	70	12000	6650	1 1/2 (38)	72 (1830)	15	10
316	6104HO/41K	F72T12/841/HO	85	T12		Rec. D.C.	4100	85	12000	6800	1 1/2 (38)	72 (1830)	15	10
317	6105HOES	F96T12/CW/HO/ES	95	T12	Cool White Blanc froid	Rec. D.C.	4100	62	12000	8000	1 1/2 (38)	96 (2240)	15	10
318	6105LWHOES	F96T12LW/HO/ES	95	T12	Lite White Blanc Léger	Rec. D.C.	4100	51	12000	8300	1 1/2 (38)	96 (2240)	15	10
319	6105NHO/ES	F96T12/N/HO/ES	95	T12	Warm White Blanc chaud	Rec. D.C.	3000	53	12000	8100	1 1/2 (38)	96 (2240)	15	10
320	6250HO/ES	F96T12/WW/HO/ES	95	T12	Warm White Blanc chaud	Rec. D.C.	3000	53	12000	8100	1 1/2 (38)	96 (2240)	15	10
321	6105HOES/730	F96T12/730/HO/ES	95	T12		Rec. D.C.	3000	70	12000	8350	1 1/2 (38)	96 (2240)	15	10
322	6105HOES/735	F96T12/735/HO/ES	95	T12		Rec. D.C.	3500	73	12000	8350	1 1/2 (38)	96 (2240)	15	10
323	6105HOES/741	F96T12/741/HO/ES	95	T12		Rec. D.C.	4100	70	12000	8350	1 1/2 (38)	96 (2240)	15	10
324	6134HO	F96T12/830K/HO/ES	95	T12		Rec. D.C.	3000	85	12000	8625	1 1/2 (38)	96 (2240)	15	10
325	6136HO	F96T12/835K/HO/ES	95	T12		Rec. D.C.	3500	85	12000	8625	1 1/2 (38)	96 (2240)	15	10
326	6138HO	F96T12/841K/HO/ES	95	T12		Rec. D.C.	4100	85	12000	8625	1 1/2 (38)	96 (2240)	15	10
327	6119HO	F84T12/CW/HO	100	T12	Cool White Blanc froid	Rec. D.C.	4100	62	12000	7800	1 1/2 (38)	84 (2134)	15	10
328	6120HO	F84T12/D/HO	100	T12	Daylight Lumière du jour	Rec. D.C.	6500	79	12000	6900	1 1/2 (38)	84 (2134)	15	10
329	6105HO	F96T12/CW/HO-O	110	T12	Cool White Blanc froid	Rec. D.C.	4100	62	12000	8800	1 1/2 (38)	96 (2240)	15	10
330	6105C50HO	F96T12/C50/HO	110	T12	Colour 50 Couleur 50	Rec. D.C.	5000	92	12000	6300	1 1/2 (38)	96 (2240)	15	10
331	6106HO	F96T12/D/HO-O	110	T12	Daylight Lumière du jour	Rec. D.C.	6500	79	12000	7800	1 1/2 (38)	96 (2240)	15	10
332	6106HO/DX	F96T12/DX/HO	110	T12	Daylight Lumière du jour	Rec. D.C.	6500	84	12000	6750	1 1/2 (38)	96 (2240)	15	10
333	6130HO	F96T12/DP/HO	110	T12	Display Pink Rose	Rec. D.C.	2800	74	12000	5650	1 1/2 (38)	96 (2240)	15	10
334	6132HO	F96T12/GO/HO	110	T12	GOLD OR	Rec. D.C.	2100	92	12000	6100	1 1/2 (38)	96 (2240)	15	10
335	6105NHO	F96T12/N/HO	110	T12	Natural Naturelle	Rec. D.C.	3700	90	12000	6250	1 1/2 (38)	96 (2240)	15	10
336	6105HO/730	F96T12/730/HO	110	T12		Rec. D.C.	3000	70	12000	9300	1 1/2 (38)	96 (2240)	15	10
337	6105HO/735	F96T12/735/HO	110	T12		Rec. D.C.	3500	73	12000	9300	1 1/2 (38)	96 (2240)	15	10
338	6105HO/741	F96T12/741/HO	110	T12		Rec. D.C.	4100	70	12000	9300	1 1/2 (38)	96 (2240)	15	10
339	6133HO	F96T12/830K/HO	110	T12		Rec. D.C.	3000	85	12000	9500	1 1/2 (38)	96 (2240)	15	10

# Fluorescent - Fluorescentes



Fig. 10




Fig. 12

9

Line Ligne	Internal Code Interne	Ordering Code Description Code Commande Description	Watts Puiss.	Lamp Shape Forme lampe	Colour Couleur	Lamp Base Culot Lampe	Colour Temp. Couleur (°K)	CRI IRC	Avg. Life (Hrs) Vie moy. (Hres)	Initial Lumens Initiaux	Diam. inches (mm) Pouces (mm)	Nominal Length Longueur nominale	Case Qty Qté Caisse	Fig. # N° Fig.
------------	-----------------------	---	--------------	------------------------	----------------	-----------------------	---------------------------	---------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------------	----------------------------------	---------------------	----------------

### High Output Fluorescent Lamps T12 Lampes fluorescentes à flux élevé T12

340	6135HO	F96T12/835K/HO	110	T12		Rec. D.C.	3500	85	12000	9500	1 1/2 (38)	96 (2240)	15	10
341	6137HO	F96T12/841K/HO	110	T12		Rec. D.C.	4100	85	12000	9500	1 1/2 (38)	96 (2240)	15	10
342	610550KHO	F96T12/850/HO	110	T12		Rec. D.C.	5000	85	12000	9350	1 1/2 (38)	96 (2240)	15	10
343	6150	F108T12/CW/HO	124	T12	Cool White Blanc froid	Rec. D.C.	4100	62	12000	10350	1 1/2 (38)	105 3/16 (2672)	10	10
344	6151	F108T12/D/HO	124	T12	Daylight Lumière du jour	Rec. D.C.	6500	75	12000	8800	1 1/2 (38)	105 3/16 (2672)	10	10
345	6152	F117T12/CW/HO	132	T12	Cool White Blanc froid	Rec. D.C.	4100	62	12000	11200	1 1/2 (38)	114 3/16 (2900)	10	10
346	6153	F117T12/D/HO	132	T12	Daylight Lumière du jour	Rec. D.C.	6500	75	12000	9500	1 1/2 (38)	114 3/16 (2900)	10	10
347	6154	F120T12/CW/HO	135	T12	Cool White Blanc froid	Rec. D.C.	4100	62	12000	11500	1 1/2 (38)	117 3/16 (2977)	10	10
348	6155	F120T12/D/HO	135	T12	Daylight Lumière du jour	Rec. D.C.	6500	75	12000	9750	1 1/2 (38)	117 3/16 (2977)	10	10

### Very High Output Fluorescent Lamps T12 Lampes fluorescentes à flux élevé T12

349	6102VHO	F48T12/CW/VHO	110	T12	Cool White Blanc froid	Rec. D.C.	4100	62	12000	7050	1 1/2 (38)	48 (1220)	15	10
350	6102DVHO	F48T12/D/VHO	115	T12	Daylight Lumière du jour	Rec. D.C.	6500	76	10000	5600	1 1/2 (38)	48 (1220)	30	10
351	6375VHO	F48T12/WW/VHO	115	T12	Warm White Blanc chaud	Rec. D.C.	3000	52	10000	6400	1 1/2 (38)	48 (1220)	30	10
352	6371	FJ48T12/CW/VHO-O	116	T12	Cool White Blanc froid	Rec. D.C.	4100	62	10000	7000	1 1/2 (38)	48 (1220)	12	10
353	6103VHO	F60T12/CW/VHO	135	T12	Cool White Blanc froid	Rec. D.C.	4100	62	12000	9000	1 1/2 (38)	60 (1524)	30	10
354	6118VHO	F72T12/D/VHO	160	T12	Daylight Lumière du jour	Rec. D.C.	6500	79	12000	9100	1 1/2 (38)	72 (1830)	15	10
355	6104WWVHO	F72T12/WW/VHO	160	T12	Warm White Blanc chaud	Rec. D.C.	3000	52	10000	10500	1 1/2 (38)	72 (1830)	15	10
356	6104VHO	F72T12/CW/VHO	165	T12	Cool White Blanc froid	Rec. D.C.	4100	62	12000	11250	1 1/2 (38)	72 (1830)	15	10
357	6105VHOES	F96T12/CW/VHO/ES	185	T12	Cool White Blanc froid	Rec. D.C.	4100	62	12000	14200	1 1/2 (38)	96 (2240)	15	10
358	6107VHO	F96T12/WW/VHO	215	T12	Warm White Blanc chaud	Rec. D.C.	3000	53	12000	15700	1 1/2 (38)	96 (2240)	15	10
359	6105VHO	F96T12/CW/VHO	215	T12	Cool White Blanc froid	Rec. D.C.	4100	62	12000	15200	1 1/2 (38)	96 (2240)	15	10
360	6106VHO	F96T12/D/VHO	215	T12	Daylight Lumière du jour	Rec. D.C.	6500	79	12000	12505	1 1/2 (38)	96 (2240)	15	10

### U-bent Fluorescent Lamps T12 Lampes fluorescentes en forme de "U" T12

361	6045ES	FB34T12CW-U/6/ES	34	T12	Cool White Blanc froid	Med. Bi-Pin	4100	62	18000	2400	1 1/2 (38)	22 1/2 (570)	12	12
-----	--------	------------------	----	-----	---------------------------	-------------	------	----	-------	------	------------	--------------	----	----