

Détails du produit

[Retour à E-Catalogue](#)



Code de commande: 50210

Code de produit (interne): 2048

**Numéro d'article européen (EAN/UPC): 69549002104
100G40/WH/3M/130V/STD**

Forme de lampe:	G40
Puissance (W):	100
Culot de lampe:	Moyen E26
Durée de vie moyenne (heures):	3000
Marque:	Standard
Couleur:	Blanc
Filament:	C-9
Lumens initiaux:	1080
Hauteur ctre lumin. mm (po):	99.0 (3 29/32)
Longueur hors-tout max mm (po):	176.0 (6 15/16)

Formats d'emballage disponibles:

CH

1 CAR = 6 CH

1 PAQ = 1 CH

1 CS = 12 CH

Disponible au Canada seulement / Pas disponible aux É.-U

