

## Détails du produit

[Retour à E-Catalogue](#)



**Code de commande: 50166**

**Code de produit (interne): 3021**

**Numéro d'article européen (EAN/UPC): 69549001664  
15A15/F/5M/130V/STD**

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Forme de lampe:                 | A15          |
| Puissance (W):                  | 15           |
| Culot de lampe:                 | Moyen E26    |
| Durée de vie moyenne (heures):  | 5000         |
| Marque:                         | Standard     |
| Finition:                       | Givrée       |
| Filament:                       | C-9          |
| Lumens initiaux:                | 80           |
| Hauteur ctre lumin. mm (po):    | 60.0 (2 3/8) |
| Longueur hors-tout max mm (po): | 89.0 (3 1/2) |

Formats d'emballage disponibles:

CH

1 CAR = 6 CH

1 PAQ = 1 CH

1 CS = 60 CH

Disponible au Canada et aux É.-U.

