

Détails du produit

[Retour à E-Catalogue](#)



Code de commande: 50924

Code de produit (interne): 2311

**Numéro d'article européen (EAN/UPC): 69549009240
15T10/F/3M/130V/STD**

Forme de lampe:	T10
Puissance (W):	15
Culot de lampe:	Moyen E26
Durée de vie moyenne (heures):	3000
Marque:	Standard
Finition:	Givrée
Filament:	C-5V
Lumens initiaux:	95
Hauteur ctre lumin. mm (po):	70.0 (2 3/4)
Longueur hors-tout max mm (po):	127.0 (5)

Formats d'emballage disponibles:

CH

1 CAR = 6 CH

1 PAQ = 1 CH

1 CS = 120 CH

Disponible au Canada et aux É.-U.

