

## Détails du produit

[Retour à E-Catalogue](#)



**Code de commande: 50729**

**Code de produit (interne): 2059B**

**Numéro d'article européen (EAN/UPC): 69549007291  
25T6.5/F/7.5M/BA15d/145V/STD**

Forme de lampe:	T6.5
Puissance (W):	25
Culot de lampe:	BA15d
Durée de vie moyenne (heures):	7500
Marque:	Standard
Finition:	Givrée
Filament:	C-8
Lumens initiaux:	145
Longueur hors-tout max mm (po):	142.0 (5 19/32)

Formats d'emballage disponibles:

- CH
- 1 PAQ = 25 CH
- 1 CS = 500 CH

Disponible au Canada et aux É.-U.

**STANDARD**<sup>SM</sup>  
MAÎTRE EN ÉCLAIRAGE