





DOUILLES SHUNTÉES

STANDARD vous offre une gamme complète de douilles pour répondre à tous vos besoins. Économisez temps et argent en utilisant nos douilles shuntées avec vos ballasts à démarrage instantané.

Les ballasts à démarrage instantané sont utilisés dans 85 à 90 % des nouvelles applications de lampes fluorescentes et requièrent des douilles shuntées. Celles-ci fonctionnent essentiellement comme des douilles ordinaires auxquelles on aurait ajouté un cavalier d'un côté à l'autre, sauf qu'ici, le cavalier est interne.

Caractéristiques

- Les douilles shuntées de type à tourner sont conçues pour assurer à la broche un contact maximal
- Les douilles à enclenchement rapide ont été spécialement conçues pour là où il est impossible de tourner les lampes pour les placer correctement
- Modèle à version profilée
- Douille shuntée interne
- Compatible avec les lampes T8, T10 et T12
- Bornes à vis de verrouillage
- Homologuées  et 

Avantages

- Économisez en coûts de main d'oeuvre
- Économisez en coûts de matériel
- Améliorez la durée de vie de vos lampes



Douilles shuntées de type à tourner

Code de commande	Description	Code interne	Watts (W)	Volts (V)	Version
38197	T8/T12 LONGUE ENCLICHEMENT RAPIDE SHT	6553-S/TALL	660	600	Allongée - douille shuntée à montage à glissière
38241	T8/T12 COURTE MONTURE À GLISS SHT STD	38241STD	660	600	Profilée - douille shuntée à montage à glissière



Douilles à enclenchement rapide

Code de commande	Description	Code interne	Watts (W)	Volts (V)	Version
38244	T8/T12 COURTE MONTURE À GLISS U SHT STD	38244STD	660	600	Profilée - douille shuntée à montage à glissière en U