

## Détails du produit

[Retour à E-Catalogue](#)



**Code de commande: 50133**

**Code de produit (interne): 2070A**

**Numéro d'article européen (EAN/UPC): 69549001336  
60T10/F/3M/HO/130V/STD**

Forme de lampe:	T10
Puissance (W):	60
Culot de lampe:	Moyen E26
Durée de vie moyenne (heures):	3000
Marque:	Standard
Finition:	Givrée
Filament:	C-8
Lumens initiaux:	530
Hauteur ctre lumin. mm (po):	85.0 (3 11/32)
Longueur hors-tout max mm (po):	137.0 (5 13/32)

Formats d'emballage disponibles:

- CH
- 1 CAR = 6 CH
- 1 PAQ = 1 CH
- 1 CS = 120 CH

Disponible au Canada et aux É.-U.

