

## Détails du produit

[Retour à Lampes d'usage général](#)



**Code de commande: 50544**

**Code de produit (interne): 2002**

**Numéro d'article européen (EAN/UPC): 69549005440  
40B10/CL/3M/E12/130V/STD**

Forme de lampe:	B10
Puissance (W):	40
Culot de lampe:	Candélabre E12
Durée de vie moyenne (heures):	3000
Marque:	Standard
Finition:	Claire
Filament:	CC-2V
Lumens initiaux:	280
Longueur hors-tout max mm (po):	99.0 (3 29/32)

Formats d'emballage disponibles:

- CH
- 1 CAR = 6 CH
- 1 PAQ = 1 CH
- 1 CS = 120 CH

Disponible au Canada et aux É.-U.

