

Détails du produit

[Retour à Lampes d'usage général](#)



Code de commande: 50613

Code de produit (interne): 2005

**Numéro d'article européen (EAN/UPC): 69549006133
40B10/F/3M/E12/130V/STD**

Forme de lampe:	B10
Puissance (W):	40
Culot de lampe:	Candélabre E12
Durée de vie moyenne (heures):	3000
Marque:	Standard
Finition:	Givrée
Filament:	CC-2V
Lumens initiaux:	280
Longueur hors-tout max mm (po):	98.5 (3 7/8)

Formats d'emballage disponibles:

- CH
- 1 CAR = 6 CH
- 1 PAQ = 1 CH
- 1 CS = 120 CH

Disponible au Canada et aux É.-U.

