

Détails du produit

[Retour à E-Catalogue](#)



Code de commande: 10903

Code de produit (interne): 6378

Numéro d'article européen (EAN/UPC): 46677221591

F25T8/50K/9/RS/G13

Type de produit:	950
Méthode de démarrage:	Démarrage rapide (DR)
Puissance (W):	25
Forme de lampe:	T8
Culot de lampe:	Moy. 2 broches
Durée de vie moyenne (heures):	20000
Température couleur (K):	5000
Couleur:	Spectre complet
Index rendement couleurs (IRC):	98
Longueur nominale - po (mm):	36 (915)
Diamètre (mm):	26
Lumens initiaux:	1550
Marque:	Générique

Formats d'emballage disponibles:

CH

1 CS = 25 CH

Disponible au Canada et aux É.-U.