

Détails du produit

[Retour à E-Catalogue](#)



Code de commande: 50623

Code de produit (interne): 2015

**Numéro d'article européen (EAN/UPC): 69549006232
60B10/CL/3M/130V/STD**

Forme de lampe:	B10
Puissance (W):	60
Culot de lampe:	Moyen E26
Durée de vie moyenne (heures):	3000
Marque:	Standard
Finition:	Claire
Filament:	C-7A/3
Lumens initiaux:	415
Hauteur ctre lumin. mm (po):	54.0 (2 1/8)
Longueur hors-tout max mm (po):	99.0 (3 29/32)

Formats d'emballage disponibles:

- CH
- 1 CAR = 6 CH
- 1 PAQ = 1 CH
- 1 CS = 120 CH

Disponible au Canada et aux É.-U.

