

Détails du produit

[Retour à E-Catalogue](#)



Code de commande: 10957

Code de produit (interne): 6050FS

**Numéro d'article européen (EAN/UPC): 46135247576
F40T12/FS/RS/G13**

Méthode de démarrage:	Démarrage rapide (DR)
Puissance (W):	40
Forme de lampe:	T12
Culot de lampe:	Moy. 2 broches
Durée de vie moyenne (heures):	20000
Température couleur (K):	5700
Couleur:	Spectre complet
Index rendement couleurs (IRC):	92
Longueur nominale - po (mm):	48 (1220)
Diamètre (mm):	38
Lumens initiaux:	2200
Marque:	Standard - True Lite
Spécialités:	Spectre complet
Formats d'emballage disponibles:	
	CH
	1 CS = 30 CH

Disponible au Canada seulement / Pas disponible aux É.-U

