

Caractéristiques

- Longue durée de vie
- Utilisent moins d'énergie
- Plus brillantes que les lampes conventionnelles
- Disponibles dans une grande variété de formes, couleurs, grandeurs et puissances.

Applications

- Résidences
- Restaurants
- Bijouteries
- Magasins de détail
- Éclairage sur rail
- Éclairage mural



ES16
(à culot GU10)



J



JD
(à culot E11)



JD
(à culot G9)



JC



MR16

ES16

Code de commande	Description	Watts (W)	Culot	Volts (V)	Finition	Faisceau (°)	Vie moyenne (h)	Lumens initiaux (lm)	LHTM (po) (mm)	Qté boîte
55563	H50GU10/FL/2.5M/120V/ELUME	50	GU10	120	Claire	35	2 500	475	2 5/32 55	12

J

Code de commande	Description	Watts (W)	Culot	Volts (V)	Finition	Faisceau (°)	Vie moyenne (h)	Lumens initiaux (lm)	LHTM (po) (mm)	Qté boîte
55582	H100T3/79mm/R7S/130V/ELUME 2P	100	R7S	130	Claire	N/A	2 000	1 500	3 1/8 79	12
55583	H150T3/79mm/R7S/130V/ELUME 2P	150	R7S	130	Claire	N/A	2 000	2 280	3 1/8 79	24
55584	H300T3/119mm/R7S/130V/ELUME 2P	300	R7S	130	Claire	N/A	2 000	5 100	4 11/16 119	24
55585	H500T3/119mm/R7S/130V/ELUME 2P	500	R7S	130	Claire	N/A	2 000	9 450	4 11/16 119	12

JC

Code de commande	Description	Watts (W)	Culot	Volts (V)	Finition	Faisceau (°)	Vie moyenne (h)	Lumens initiaux (lm)	LHTM (po) (mm)	Qté boîte
55586	H10JC/2M/G4/12V/ELUME 2P	10	G4	12	Claire	N/A	2 000	95	1 7/32 31	12
55587	H20JC/2M/G4/12V/ELUME 2P	20	G4	12	Claire	N/A	2 000	240	1 7/32 31	12
55588	H50JC/2M/GY6.35/12V/ELUME 2P	50	GY6.35	12	Claire	N/A	2 000	785	1 7/32 31	12

JD

Code de commande	Description	Watts (W)	Culot	Volts (V)	Finition	Faisceau (°)	Vie moyenne (h)	Lumens initiaux (lm)	LHTM (po) (mm)	Qté boîte
59227	H40JD/42MM/CL/2M/G9/130V/ELUME	40	G9	130	Claire	N/A	2 000	450	1 21/32 42	100
59228	H40JD/42MM/F/2M/G9/130V/ELUME	40	G9	130	Givrée	N/A	2 000	450	1 21/32 42	100
59229	H50JD/42MM/CL/2M/G9/130V/ELUME	50	G9	130	Claire	N/A	2 000	550	1 21/32 42	100
59225	H50JD/42MM/F/2M/G9/130V/ELUME	50	G9	130	Givrée	N/A	2 000	550	1 21/32 42	100
55589	H75T3/CL/2M/E11/130V/ELUME 2P	75	E11	130	Claire	N/A	2 000	1 200	2 7/16 62	12
55590	H100T3/CL/2M/E11/130V/ELUME 2P	100	E11	130	Claire	N/A	2 000	1 650	2 7/16 62	24

MR16

Code de commande	Description	Watts (W)	Culot	Volts (V)	Finition	Faisceau (°)	CBCP	Vie moyenne (h)	Lumens initiaux (lm)	LHTM (po) (mm)	Qté boîte
55591	H20MR16/FL/2M/GU5.3/12V/ELUME 2P	20	GU5.3	12	Claire	38	550	2 000	245	1 23/32 44	12
55592	H35MR16/FL/2M/GU5.3/12V/ELUME 2P	35	GU5.3	12	Claire	38	1 200	2 000	430	1 23/32 44	60
55593	H50MR16/FL/2M/GU5.3/12V/ELUME 2P	50	GU5.3	12	Claire	38	1 890	2 000	645	1 23/32 44	60
55594	H50MR16/FL/CG/GU5.3/12V/ELUME 2P	50	GU5.3	12	Claire	38	1 865	2 000	630	1 23/32 44	12