



Lampe J double embout

Ces lampes procurent une lumière blanche éclatante et une longue durée de vie fiable.

Caractéristiques

- Lumière blanche éclatante
- Constance des couleurs et de la luminosité

Applications

- Lampadaires
- Projecteurs
- Appareils sur barre
- Appliques murales



Code de commande	Description	Code ANSI	Puissance (W)	Culot	Tension (V)	Lumens Initiaux (lm)	Vie moyenne (h)	LHTM** (po) (mm)	Qté Paq/Cs
T3									
15499	100QT3/CL/120V/80MM EYE	-	100	R7s	120	1 500	2 000	3.11 79	12/144
15498	100QT3/CL/130V/80MM EYE	-	100	R7s	130	1 500	2 000	3.11 79	12/144
15507	150QT3/CL/130V/80MM EYE	-	150	R7s	130	2 400	2 000	3.11 79	12/144
15511	200QT3/CL/130V/80MM EYE	-	200	R7s	130	3 200	2 000	3.11 79	12/144
15514	250QT3/CL/130V/80MM EYE	-	250	R7s	130	4 000	2 000	3.11 79	12/144
15497	100QT3/CL/130V/119MM EYE	-	100	R7s	130	1 400	2 000	4.69 119	12/144
15506	150QT3/CL/130V/119MM EYE	-	150	R7s	130	2 250	2 000	4.69 119	12/144
15509	200QT3/CL/119MM EYE	-	200	R7s	120	3 200	2 000	4.69 119	12/144
15510	200QT3/CL/130V/119MM EYE	-	200	R7s	130	3 200	2 000	4.69 119	12/144
15513	250QT3/CL/119MM EYE	EHZ	250	R7s	120	4 500	2 000	4.69 119	12/144
15515	300QT3/CL/119MM EHM EYE	EHM	300	R7s	120	5 700	2 000	4.69 119	12/144
15516	300QT3/CL/130V/119MM EYE	-	300	R7s	130	5 700	2 000	4.69 119	12/144
15521	500QT3/CL/119MM FCL EYE	FCL	500	R7s	120	10 000	2 000	4.69 119	12/144
15522	500QT3/CL/130V/119MM DVS EYE	DVS	500	R7s	130	10 000	2 000	4.69 119	12/144
15492	1000QT3/CL/190MM EYE	-	1 000	R7s	120	21 000	2 000	7.48 190	12/144
15527	750QT3/CL/190MM EYE	-	750	R7s	120	15 000	2 000	7.48 190	12/144
15495	1000QT3/CL/254MM EYE	-	1 000	R7s	120	21 000	2 000	10.00 256	12/144
15500	1500QT3/CL/254MM EYE	-	1 500	R7s	120	33 000	2 000	10.00 256	12/144
T3 Haute tension									
15523	500QT3/CL/220V/119MM EYE	-	500	R7s	220	9 500	2 000	4.69 119	12/144
15524	500QT3/CL/240V/119MM EYE	-	500	R7s	240	9 500	2 000	4.69 119	12/144
15493	1000QT3/CL/220/230V/190MM EYE	-	1 000	R7s	220	21 000	2 000	7.48 190	12/144
15494	1000QT3/CL/240V/190MM EYE	-	1 000	R7s	240	21 000	2 000	7.48 190	12/144
15496	1000QT3/CL/240V/254MM EYE	-	1 000	R7s	240	21 000	2 000	10.00 256	12/144
15503	1500QT3/CL/240V/254MM EYE	DYD	1 500	R7s	240	33 000	2 000	10.00 256	12/144

** Les conversions peuvent varier légèrement