

## Détails du produit

[Retour à E-Catalogue](#)



**Code de commande: 10825**

**Code de produit (interne): 15104RAD**

**Numéro d'article européen (EAN/UPC): 4008597151040**

**RJL 10W/12/G4 RAD**

Type de lampe:	JC
Culot de lampe:	G4
Durée de vie moyenne (heures):	2000
Puissance (W):	10
Tension (V):	12
Finition:	Claire
Température couleur (K):	2800
Longueur hors-tout max-mm (in):	33.0 (1 5/16)
Lumens initiaux:	140
Niveau de tension:	Basse
Marque:	Radium
Formats d'emballage disponibles:	
	CH
	1 CS = 40 CH

Disponible au Canada et aux É.-U.