

## Détails du produit

[Retour à E-Catalogue](#)



**Code de commande: 50468**

**Code de produit (interne): PR-12**

**Numéro d'article européen (EAN/UPC): 69549004689**

**PR-12 B3.5/CL/5.95V/0.5A/P13.5s/STD**

Code ANSI:	PR-12
Durée de vie moyenne (heures):	15
Culot de lampe:	P13.5s
Forme de lampe:	B-3.5
Ampères (A):	0.5
Puissance (W):	2.98
Tension (V):	5.95
Filament:	C-2R
Finition:	Claire
Diamètre (mm):	11.3
HCL : Hauteur ctre lumin. (mm):	6.35
Longueur hors-tout maximum(mm):	31.80
Formats d'emballage disponibles:	
CH	
1 CAR = 100 CH	
1 PAQ = 10 CH	
1 CS = 1000 CH	

Disponible au Canada et aux É.-U.