

Détails du produit

[Retour à E-Catalogue](#)



Code de commande: 50124

Code de produit (interne): 3000

**Numéro d'article européen (EAN/UPC): 69549001244
40A15/F/5M/130V/STD**

Forme de lampe:	A15
Puissance (W):	40
Culot de lampe:	Moyen E26
Durée de vie moyenne (heures):	5000
Marque:	Standard
Finition:	Givrée
Filament:	C-9
Lumens initiaux:	265
Hauteur ctre lumin. mm (po):	60.0 (2 3/8)
Longueur hors-tout max mm (po):	89.0 (3 1/2)

Formats d'emballage disponibles:

CH

1 CAR = 6 CH

1 PAQ = 1 CH

1 CS = 60 CH

Disponible au Canada et aux É.-U.

