

Détails du produit



Code de commande: 21714

Code de produit (interne): MP320/BU/ED37/PS

Numéro d'article européen (EAN/UPC): 90444217140

MP320W/BU/ED37/UVS/PS/740 VEN

Type de produit:	Démarrage par impulsion
Marque:	Venture - Uni-Form
Puissance (W):	320
Code ANSI du ballast:	M154
Forme de lampe:	ED37
Culot de lampe:	EX39
Température couleur (K):	4000
Index rendement couleurs (IRC):	68
Durée de vie moyenne (heures):	20000
Finition:	Claire
Lumens initiaux:	31000
Lumens moyens:	25000
Longueur hors-tout max-mm (in):	292.0 (11 1/2)
Hauteur ctre lumin-mm (po):	178.0 (7)
Condition lumineaire:	Ouvert
Position de fonctionnement:	Culot vers le haut +/-15

Formats d'emballage disponibles:

CH

1 CS = 6 CH