



Code de commande: 50947

Code de produit (interne): 3007

Numéro d'article européen (EAN/UPC): 69549009479

60A19/F/6M/130V/STD/4P

Forme de lampe:	A19
Puissance (W):	60
Culot de lampe:	Moyen E26
Durée de vie moyenne (heures):	6000
Marque:	Standard
Finition:	Givrée
Filament:	C-9
Hauteur ctre lumin. mm (po):	79.0 (3 1/8)
Longueur hors-tout max mm (po):	108.0 (4 1/4)

Formats d'emballage disponibles:

CH
1 PAQ = 4 CH
1 CS = 120 CH
1 PAL = 5400 CH