

## Détails du produit



**Code de commande: 10996**

**Code de produit (interne): 6047ES**

**Numéro d'article européen (EAN/UPC): 46677272470**

**F25T12/CW/RS/ES/G13**

Méthode de démarrage:	Démarrage rapide (DR)
Puissance (W):	25
Forme de lampe:	T12
Culot de lampe:	Moy. 2 broches G13
Durée de vie moyenne (heures):	18000
Température couleur (K):	4100 (Blanc froid)
Couleur:	Blanc froid
Index rendement couleurs (IRC):	62
Longueur nominale - po (mm):	36 (915)
Diamètre (mm):	38
Lumens initiaux:	2025
Marque:	Générique
Formats d'emballage disponibles:	
	CH
	1 CS = 24 CH