



Le luminaire complet comprend la garniture et le cadre de montage : choisir chacun séparément.

Garniture du Réflecteur		Cadre de montage CFL		Lampe	Ballast
<b>1046CL</b>	Alzak spéculaire incolore	NON-ISOLÉ	<b>1001F13N120</b>	1-13W QT/TTT	Électronique
<b>1046GD</b>	Alzak spéculaire or	NON-ISOLÉ	<b>1001F13N347</b>	1-13W QT/TTT	Électronique
<b>1046CCD</b>	Comfort incolore diffus	NON-ISOLÉ	<b>1001F18N120</b>	1-18W TTT	Électronique
		NON-ISOLÉ	<b>1001F18N347</b>	1-18W TTT	Électronique
		NON-ISOLÉ	<b>1003RF18N120</b>	1-18W TTT	Électronique
		NON-ISOLÉ	<b>1003RF18N347</b>	1-18W TTT	Électronique
		NON-ISOLÉ	<b>1001F18SE120</b>	1-18W TTT	Gradation Lutron SE 5%
		NON-ISOLÉ	<b>1001F18MX120</b>	1-18W TTT	Gradation Advance Mark10
		NON-ISOLÉ	<b>1001F18M7120</b>	1-18W TTT	Gradation Advance Mark7
		NON-ISOLÉ	<b>1001F18HD120</b>	1-18W TTT	Gradation HDF
		NON-ISOLÉ	<b>1001F26N120</b>	1-26W TTT	Électronique
		NON-ISOLÉ	<b>1001F26N347</b>	1-26W TTT	Électronique
		NON-ISOLÉ	<b>1003RF26N120</b>	1-26W TTT	Électronique
		NON-ISOLÉ	<b>1003RF26N347</b>	1-26W TTT	Électronique
		NON-ISOLÉ	<b>1001F26SE120</b>	1-26W TTT	Gradation Lutron SE 5%
		NON-ISOLÉ	<b>1001F26HL120</b>	1-26W TTT	Gradation Lutron Hi-Lume 1%
		NON-ISOLÉ	<b>1001F26TW120</b>	1-26W TTT	Gradation Lutron Tu-Wire 5%
		NON-ISOLÉ	<b>1001F26MX120</b>	1-26W TTT	Gradation Advance Mark10
		NON-ISOLÉ	<b>1001F26M7120</b>	1-26W TTT	Gradation Advance Mark7
		NON-ISOLÉ	<b>1001F26HD120</b>	1-26W TTT	Gradation HDF
		ISOLÉ	<b>1004ICF13N120</b>	1-13W QT/TTT	Électronique
		ISOLÉ	<b>1004ICXF13N120</b>	1-13W QT/TTT	Électronique
		ISOLÉ	<b>1004ICXF18N120</b>	1-18W TTT	Électronique
		ISOLÉ	<b>1004ICXF26N120</b>	1-26W TTT	Électronique
		ISOLÉ	<b>1004ICXF26MX120</b>	1-26W TTT	Électronique
		ISOLÉ	<b>1004ICRF13N120</b>	1-13W QT/TTT	Électronique
		ISOLÉ	<b>1004ICF18N120</b>	1-18W TTT	Électronique
		ISOLÉ	<b>1004ICRF18N120</b>	1-18W TTT	Électronique
		ISOLÉ	<b>1004ICF26N120</b>	1-26W TTT	Électronique
		ISOLÉ	<b>1004ICRF26N120</b>	1-26W TTT	Électronique
<b>Incandescent</b>					
		NON-ISOLÉ	<b>1002</b>	100W A19 / 85W BR30 / 75W PAR30L	
		RÉNOVATION	<b>1003RS-CDN</b>	100W A19 / 85W BR30 / 75W PAR30L	
		ISOLÉ	<b>1002IC</b>	75W BR30 / 75W PAR30L / 60W A19	
		IC / AirSeal®	<b>1004IC-CDN</b>	40W A19	
		NON-ISOLÉ	<b>1004IC-CDN</b>	60W A19	
		RÉNOVATION IC	<b>1004ICRS-CDN</b>	40W A19	PAR30L : Lampe à collet long
		NON-ISOLÉ	<b>1004ICRS-CDN</b>	60W A19	
		IC / AirSeal®	<b>1004ICX-CDN</b>	60W A19	

**Caractéristiques**

Réflecteur: aluminium hydroformé, .032 po. d'épaisseur ; fini Anobrite (processus anodique) semi-spéculaire pour une grande réflectivité; bordure de garniture fini blanc.

**Accessoires**

Anneau extra large: 1957; pour la plupart des garnitures de la série 1000. Diamètre extérieur de 7 po.

**Cadre de Montage**

Note : Pour les caractéristiques des cadres de montage, voir les fiches techniques 1001F, 1004ICXF, 1004ICF, 1004ICRF, 1102, 1102IC, 1103R, 1104IC, 1104ICX, 1104ICR

**Marquage**

Certifié cCSAus; convient aux endroits humides.

**Information Projet**    **Type:**

**Nom Projet:**

**No. Cat.:**

**Lampe(s):**

**Notes:**