



DuraMax Deco Blunt Tip

DuraMax Deco 60W Med 120V B13 FR 2BC

Les ampoules décoratives longue durée DuraMax® à embout arrondi de Philips réduisent le tracas lié au remplacement des ampoules après quelques mois, car les produits DuraMax durent plus longtemps que les ampoules incandescentes standard. Les ampoules décoratives DuraMax à embout arrondi de Philips sont disponibles dans une variété de formes, de tailles et d'intensités avec des finis transparent et givré. Les ampoules transparentes fournissent une lumière scintillante décorative, alors que les ampoules givrées fournissent une lumière douce pour ajouter une touche agréable à la décoration de la maison.

Données du produit

• General Characteristics

Culot	Medium [Single Contact Medium Screw]
Information culot	Brass [Brass Base]
Bulb	B13
Finition lampe	Frosted
Forme du filament	C-7A [Ring]
Position de fonctionnement	Base Down +/- 90D [Standing +/-90D or Base Down (BDH)]
Application principale	Decorative
Remplissage gazeux	Gas

• Caractéristiques techn. de lumière

Flux lumineux lampe	505 Lm
---------------------	--------

• Caractéristiques électriques

Watts	60 W
Tension	120 V

• Dimensions en mm.

Longueur totale C (po)	4.063 (max) in
Diameter D	1.625 in

• Données produit

Code commercial	129312
Code produit EOC	129312
Nom produit	DuraMax Deco 60W Med 120V B13 FR 2BC
Désignation	DMax Deco 60W Med 120V B13 FR 2BC
Pièces par pack	2
Packs par carton	6
Code barre produit	046677129316
Code barre carton regroup.	50046677129311
Code usine	925169436301

PHILIPS

sense and simplicity