

DuraMax Deco Blunt Tip

DuraMax Deco 40W Med 120V B13 CL 2BC



Les ampoules décoratives longue durée DuraMax® à embout arrondi de Philips réduisent le tracas lié au remplacement des ampoules après quelques mois, car les produits DuraMax durent plus longtemps que les ampoules incandescentes standard. Les ampoules décoratives DuraMax à embout arrondi de Philips sont disponibles dans une variété de formes, de tailles et d'intensités avec des finis transparent et givré. Les ampoules transparentes fournissent une lumière scintillante décorative, alors que les ampoules givrées fournissent une lumière douce pour ajouter une touche agréable à la décoration de la maison.

Données du produit

• General Characteristics

Culot	Medium [Single Contact Medium Screw]
Information culot	Brass [Brass Base]
Bulb	B13
Finition lampe	Clear
Forme du filament	C-7A [Ring]
Position de fonctionnement	Base Down +/- 90D [Standing +/-90D or Base Down (BDH)]
Application principale	Decorative
Remplissage gazeux	Gas

• Caractéristiques techn. de lumière

Flux lumineux lampe	266 Lm
---------------------	--------

• Caractéristiques électriques

Watts	40 W
Tension	120 V

• Dimensions en mm.

Longueur totale C (po)	4.063 (max) in
Diameter D	1.625 in

• Données produit

Code commercial	129262
Code produit EOC	129262
Nom produit	DuraMax Deco 40W Med 120V B13 CL 2BC
Désignation	DMax Deco 40W Med 120V B13 CL 2BC
Pièces par pack	2
Packs par carton	6
Code barre produit	046677129262
Code barre carton regroup.	50046677129267
Code usine	925169736301