



DuraMax Deco Blunt Tip

DuraMax Deco 40W Cand 120V B-10 1/2 CL 2BC

Les ampoules décoratives longue durée DuraMax® à embout arrondi de Philips réduisent le tracas lié au remplacement des ampoules après quelques mois, car les produits DuraMax durent plus longtemps que les ampoules incandescentes standard. Les ampoules décoratives DuraMax à embout arrondi de Philips sont disponibles dans une variété de formes, de tailles et d'intensités avec des finis transparent et givré. Les ampoules transparentes fournissent une lumière scintillante décorative, alors que les ampoules givrées fournissent une lumière douce pour ajouter une touche agréable à la décoration de la maison.

Données du produit

• General Characteristics

Culot	Candelabra [Candelabra Screw]
Information culot	Brass [Brass Base]
Bulb	B-10 1/2
Finition lampe	Clear
Forme du filament	C-7A [Ring]
Position de fonctionnement	Universal [Any or Universal (U)]
Application principale	Decorative
Remplissage gazeux	Gas

• Caractéristiques techn. de lumière

Flux lumineux lampe	308 Lm
---------------------	--------

• Caractéristiques électriques

Watts	40 W
Tension	120 V


• Dimensions en mm.

Longueur totale C (po)	4.063 (max) in
Diameter D	1.313 in


• Données produit

Code commercial	129247
Code produit EOC	129247
Nom produit	DuraMax Deco 40W Cand 120V B-10 1/2 CL 2BC
Désignation	DMax Deco 40W Cand 120V B-10 1/2 CL 2BC
Pièces par pack	2
Packs par carton	6
Code barre produit	046677129248
Code barre carton regroup.	50046677129243
Code usine	925170336301


Schéma dimensionnel



DuraMax Deco 40W Cand 120V B-10 1/2 CL 2BC



DuraMax Deco 40W Cand 120V B-10 1/2 CL 2BC



E12



© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com/lighting

2013, mai 9
Les données sont sujettes à changement