

Preheat T12

F15T12 CW 1LP

Les lampes fluorescentes T12 de Philips fournissent un rendement élevé dans une vaste gamme de tailles, de formes et de types.

Données du produit

• General Characteristics

Culot	Medium Bi-Pin [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Information culot Bulb	Aluminum [Aluminum Base] T12
Durée de vie cycles 3 h	9000 hr
Dur. de vie usage 3h/jr (ans)	4 an

• Caractéristiques techn. de lumière

Code couleur	33
Indice de rendu des couleurs	62 Ra8
Désignation de couleur	Cool White
Température de couleur	4100 K
Flux lumineux lampe Lumens de calcul	800 Lm 695 Lm

• Caractéristiques électriques

Watts	15 W
-------	------


• Dimensions en mm.

Longueur nominale (po)	18
------------------------	----


• Données produit

Code commercial	141499
Code produit EOC	141499
Nom produit	F15T12 CW 1LP
Désignation	F15T12 CW 1LP
Pièces par pack	1
Config. Emballage	30
Packs par carton	30
Code barre produit	46677141493
Code barre carton regroup.	50046677141498
Code usine	927882003311
Poids net unitaire	0.001 kg


Schéma dimensionnel



F15T12 CW 1LP



G13



F15T12 CW 1LP



© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com/lighting

2013, mai 9
Les données sont sujettes à changement