



High CRI T12

F40T12 CW Supreme/ALTO TG

Philips T12 High CRI Lamps are energy-efficient lighting solutions and provide excellent color consistency over the life of the lamp.

Données du produit

• General Characteristics

Description du système	Rapid Start
Culot	Medium Bi-Pin [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Information culot	Green Base
Bulb	T12
Durée de vie cycles 3 h	20000 hr
Produit éconergétique	Energy Saving
Durée de vie PS cycles 12 h (h)	24000 hr

• Caractéristiques techn. de lumière

Indice de rendu des couleurs	89 Ra8
Désignation de couleur	Cool White Supreme
Température de couleur	4100 K
Flux lumineux lampe	2600 Lm
Lumens de calcul	2250 Lm

• Caractéristiques électriques

Watts	40 W
-------	------

• Caractéristiques environnementales

Teneur en mercure (Hg)	4.4 mg
------------------------	--------

• Dimensions en mm.


Longueur nominale (po)	48
------------------------	----

• Données produit


Code commercial	424002
Code produit EOC	424002
Nom produit	F40T12 CW Supreme/ALTO TG
Désignation	F40T12/CWSupreme/ALTO TG
Pièces par pack	1
Config. Emballage	30
Packs par carton	30
Code barre produit	46677424008
Code barre carton regroup.	50046677424003
Code usine	927887803902
Poids net unitaire	0.001 kg

PHILIPS


Schéma dimensionnel



F40T12 CW Supreme/ALTO TG



G13



F40T12 CW Supreme/ALTO TG



© 2013 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com/lighting

2013, juillet 9
Les données sont sujettes à changement