



High Output T12

F60T12 CW HO ALTO

Les lampes fluorescentes T12 de Philips fournissent un rendement élevé dans une vaste gamme de tailles, de formes et de types.

Données du produit

• General Characteristics

Culot	R17d [Recessed Double Contact Bay (RDC Bay-Fluorescent)]
Information culot	Green Base
Bulb	T12
Durée de vie cycles 3 h	12000 hr

• Caractéristiques techn. de lumière

Code couleur	33
Indice de rendu des couleurs	82 Ra8
Désignation de couleur	Cool White
Température de couleur	4100 K
Flux lumineux lampe	4945 Lm
Lumens de calcul	4500 Lm

• Caractéristiques électriques

Watts	75 W
-------	------

• Caractéristiques environnementales

Teneur en mercure (Hg)	6.8 mg
------------------------	--------

• Dimensions en mm.

Longueur nominale (po)	60
------------------------	----


• Données produit

Code commercial	234310
Code produit EOC	234310
Nom produit	F60T12 CW HO ALTO
Désignation	F60T12 CW HO ALTO
Pièces par pack	1
Config. Emballage	15
Packs par carton	15
Code barre produit	46677234317
Code barre carton regroup.	50046677234312
Code usine	927891303301
Poids net unitaire	0.001 kg

Schéma dimensionnel



T12 Recessed Double Contact
F60T12 CW HO ALTO



T12 Recessed Double Contact
F60T12 CW HO ALTO



© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com/lighting

2012, décembre 28
Les données sont sujettes à changement