



High CRI T12

F40T12/NX/ALTO

Philips T12 High CRI Lamps are energy-efficient lighting solutions and provide excellent color consistency over the life of the lamp.

Données du produit

• General Characteristics

| | |
|---------------------------------|---|
| Culot | Medium Bi-Pin [Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Information culot | Green Base |
| Bulb | T12 |
| Durée de vie cycles 3 h | 20000 hr |
| Produit éconergétique | Energy Saving |
| Durée de vie PS cycles 12 h (h) | 24000 hr |

• Caractéristiques techn. de lumière

| | |
|------------------------------|------------|
| Indice de rendu des couleurs | 88 Ra8 |
| Désignation de couleur | Neutral DX |
| Température de couleur | 3500 K |
| Flux lumineux lampe | 2550 Lm |
| Lumens de calcul | 2220 Lm |

• Caractéristiques électriques

| | |
|-------|------|
| Watts | 40 W |
|-------|------|

• Caractéristiques environnementales

| | |
|------------------------|--------|
| Teneur en mercure (Hg) | 4.4 mg |
|------------------------|--------|

• Dimensions en mm.

| | |
|------------------------|----|
| Longueur nominale (po) | 48 |
|------------------------|----|


• Données produit

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Code commercial | 423186 |
| Code produit EOC | 423186 |
| Nom produit | F40T12/NX/ALTO |
| Désignation | F40T12/NX/ALTO 30PK |
| Pièces par pack | 1 |
| Config. Emballage | 30 |
| Packs par carton | 30 |
| Code barre produit | 46677423186 |
| Code barre carton regroup. | 50046677423181 |
| Code usine | 927888004904 |
| Poids net unitaire | 0.001 kg |


PHILIPS

sense and simplicity


Schéma dimensionnel



F40T12/NX/ALTO



G13



F40T12/NX/ALTO



© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com/lighting

2013, mai 9
Les données sont sujettes à changement