



# High CRI T12

F40T12 CW Supreme ALTO

Philips T12 High CRI Lamps are energy-efficient lighting solutions and provide excellent color consistency over the life of the lamp.

## Données du produit

### • General Characteristics

Description du système	Rapid Start
Culot	Medium Bi-Pin [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Information culot	Green Base
Bulb	T12
Durée de vie cycles 3 h	20000 hr
Produit éconergétique	Energy Saving
Durée de vie PS cycles 12 h (h)	24000 hr

### • Caractéristiques techn. de lumière

Indice de rendu des couleurs	89 Ra8
Désignation de couleur	Cool White Supreme
Température de couleur	4100 K
Flux lumineux lampe	2600 Lm
Lumens de calcul	2250 Lm

### • Caractéristiques électriques

Watts	40 W
-------	------

### • Caractéristiques environnementales

Teneur en mercure (Hg)	4.4 mg
------------------------	--------

### • Dimensions en mm.


Longueur nominale (po)	48
------------------------	----

### • Données produit


Code commercial	423889
Code produit EOC	423889
Nom produit	F40T12 CW Supreme ALTO
Désignation	F40T12/CWSupreme/ALTO
Pièces par pack	1
Config. Emballage	30
Packs par carton	30
Code barre produit	46677423889
Code barre carton regroup.	50046677423884
Code usine	927887803901
Poids net unitaire	0.001 kg

**PHILIPS**


## Schéma dimensionnel



F40T12 CW Supreme ALTO



G13



F40T12 CW Supreme ALTO



© 2013 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)  
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) ou de leurs ayants droits respectifs.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2013, juillet 12  
Les données sont sujettes à changement