


DISTRIBUTION PRODUCTS / PRODUITS DISTRIBUTION

EPOXY ENCAPSULATED DRY TYPE TRANSFORMER / TRANSFORMATEUR DE TYPE SEC ENCAPSULÉ DANS L'ÉPOXYDE

CAT.	CETC0045VHB6XXBD	
KVA	45	
PHASE	3	60 Hz
TEMP. RISE ÉLEV. TEMP.	115 °C	
TAPS PRISES	4 - 2.5 % 2A, 2B	
ENCLOS. BOITIER	3R	340 Kg

PRIMARY / PRIMAIRE	
VOLTAGE TENSION	CONNECTORS CONNECTEURS
600	#14 to/à #2

SECONDARY / SECONDAIRE	
VOLTAGE TENSION	CONNECTORS CONNECTEURS
208Y/120	1 of/de 250 MCM



DIMENSIONS		
	IN / PO	MM
A	23.2	(589)
B	12.2	(310)
C	24.2	(615)
D	--	(--)
E	--	(--)

IMPEDANCE / IMPÉDANCE *	1.51	(%)					
NO LOAD LOSSES / PERTES À VIDE *	376	WATTS					
LOAD LOSSES / PERTES EN CHARGE * (135 °C)	455	WATTS					
TOTAL LOSSES / PERTES TOTALES *	831	WATTS					
EXCITING CURRENT / COURANT D'EXCIT. *	8.4	(%)					
NOISE LEVEL / NIVEAU DE BRUIT *	50	(dBA)					
X/R RATIO / RATIO X/R *	1.11						
% REGULATION (135 °C) * (FULL LOAD) (PLEINE CHARGE)	% EFFICIENCY / % EFFICACITÉ (135 °C) * (75 °C)**						
1.0 P.F.	0.9 P.F.	0.8 P.F.	100%	75%	50%	25%	35%
1.02	1.40	1.48	98.19	98.16	97.87	96.53	N/A

INSULATION CLASS / CLASSE D'ISOLATION 185

* ESTIMATED VALUES / VALEURS ESTIMÉES


** MEETS / EXCEEDS CSA C802.2 EFFICIENCY

** ÉGALE / DÉPASSE EFFICACITÉ CSA C802.2

MOUNTING FLOOR
ANCRAGE : PLANCHER

3 PHASE / 3 COIL / COPPER
3 PHASES / 3 BOBINES / CUIVRE

FRONT ACCESS
ACCÈS FRONTAL



CUSTOMER CLIENT		SPECIAL INST'N / INSTR. SPÉCIALE	
PO / BC			
CONTR. PROJ.			
WO FT	DRAWING DESSIN		
DRAW. DESS.	Date 2009/06/04	Ref. No 5078	<p>Tel : 1-800-663-3582 Fax : 1-877-449-9115</p>
APPD. APP.	Date	V0004	

Subject to change without notice / Sujet à changement sans préavis