

Lames de Couteaux 1991



- Epaisseur de lame fine : idéal pour les travaux de coupe fine et précise
- Lame adaptée à tous les couteaux stanley
- Lame petit trapèze réversible 2 pointes

STANLEY	Longueur lame (mm)	Epaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Nombre de pièces	Description		
0-11-911	50	0.45	19	5	sans trous	X	5000366119113
1-11-908	50	0.45	19	100	avec trous	-	3253561119088
3-11-908	50	0.45	19	10	avec trous	X	3253563119086
6-11-908	50	0.45	19	100	avec trous	-	3253566119083
1-11-911	50	0.45	19	100	sans trous	-	3253561119118
2-11-911	50	0.45	19	10	sans trous	X	3253562119117

Lames de Couteaux 1992



- Epaisseur de lame épaisse : idéal pour les travaux de coupe intensif (tapis, linoléum et tout support exigeant une lame résistante)
- Modèle long pour tous types de travaux de coupe
- Lame adaptée à tous les couteaux stanley
- Lame grand trapèze réversible 2 pointes
- Très résistante

STANLEY	Longueur lame (mm)	Epaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Nombre de pièces	Description		
1-11-916	62	0.65	19	100	avec trous	-	3253561119163
3-11-916	62	0.65	19	10	avec trous	X	3253563119161
6-11-916	62	0.65	19	100	avec trous	-	3253566119168
0-11-921	62	0.65	19	5	sans trous	X	5000366119212
2-11-921	62	0.65	19	10	sans trous	X	3253562119216
3-11-921	62	0.65	19	10	sans trous	-	3253563119215
6-11-921	62	0.65	19	10	sans trous	-	3253566119212
1-11-921	62	0.65	19	100	sans trous	-	3253561119217

Lames de Couteaux 1996 H



- Lame double crochet réversible
- Trou central pour araseur à moquette

STANLEY	Longueur lame (mm)	Epaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Nombre de pièces		
0-11-946	50	0.65	19	5	X	3253560119461
6-11-946	50	0.65	19	10	-	3253566119465

Lames de Couteaux 1996



- Pointes effilées
- Lame double crochet réversible pour moquette et revêtements de sols souples

STANLEY	Longueur lame (mm)	Epaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Nombre de pièces	Description		
1-11-802	50	0.65	19	100	avec trous	-	3253561118029
3-11-802	50	0.65	19	10	avec trous	X	3253563118027
6-11-802	50	0.65	19	100	avec trous	-	3253566118024
0-11-983	50	0.65	19	5	sans trous	X	5000366119618
2-11-983	50	0.65	19	10	sans trous	X	3253562119834
6-11-983	50	0.65	19	100	sans trous	-	3253566119830
1-11-983	50	0.65	19	100	sans trous	-	3253561119835