

OPERATING INSTRUCTIONS

CHARGING BATTERY

⚠ *Fully charge headlamp before use. First-time charge should be at least 6 hours.*

Connect USB-C cable connection to headlamp, plug the other end of cable into USB port (2.0 or higher), or AC adapter (not included). USB adapter/power supply should not exceed the specified charging voltage and current (Max. 5.0V DC, min. 0.5A). Normal charging time is approximately 6 hours.

BATTERY LEVEL INDICATOR ②:

Press and hold the power button ① to check battery level:

- Four lights on (red, yellow, green, green), unit has 80% to 100% battery charge
- Three lights on (red, yellow, green), unit has 55% to 79% battery charge
- Two lights on (red, yellow), unit has 30% to 54% battery charge
- One light on (red), unit has 20% to 29% battery charge
- Flashing (red) battery indicator, less than 20% battery charge
- Headlamp blinking 5 times while on High or Low, less than 20% battery charge remains.
- No LED lights, battery is fully discharged. Must leave unit plugged in to charge for a minimum of 6 hours. If the unit is fully discharged, the battery indicator may not light up immediately when charge adapter is inserted.

ON/OFF:

Pressing the power button ① will show battery level, releasing the button will turn on the light:

- Press and release the power button once to turn the headlamp to High mode.
- Within 5 seconds of previous press, press and release the power button again to turn the headlamp to Low mode.
- Press and release the power button again to turn the unit off.
- If the unit is on in any mode (High or Low) for more than 5 seconds, the next button press and release will turn the unit off.

REMOVAL AND REINSERTION OF THE HEADLAMP ONTO THE BRACKET ⑪:

The headlamp can be removed for charging:

- Pull the lever ⑥ above the headlamp toward the power button and lift the headlamp from the bracket
- To reinsert the headlamp, align the slot on the back of the headlamp with the slot on the bracket and push the headlamp down until it clicks in place
- The magnet on the back of the headlamp can be attached to any ferrous surface and used as a hands-free worklight.

FABRIC STRAP:

The strap adjuster ⑨ slides to adjust for larger or smaller diameters.

MARKER AND PENCIL HOLDER: (FIG. C)

The marker/pencil holder is attached to the strap. If desired, it can be removed from the strap. It is designed to hold one standard permanent marker and one standard carpenter's pencil. The marker can be snapped/slid into the semi-circular section from the side ⑭. The carpenter's pencil can be snapped/slid into the secondary opening on top ⑬.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

CARGAR LA BATERÍA

⚠ *Cargue la luz frontal completamente antes de usarla. La primera carga debe ser de al menos 6 horas.*

Enchufe el conector de cable USB-C a la luz frontal, enchufe el otro extremo del cable a un puerto USB (2.0 o superior), o al adaptador de CA (no incluido). El adaptador/fuente de alimentación USB no debe superar el voltaje ni la corriente de carga especificados (5,0 V de CD como máximo, 0,5 A como mínimo). El tiempo de carga normal es de aproximadamente 6 horas.

INDICADOR DE NIVEL DE BATERÍA ②:

Mantenga presionado el botón de encendido ① para comprobar el nivel de la batería:

- Si se encienden cuatro luces (color rojo, amarillo, verde y verde), la batería de la unidad está cargada entre el 80 % y 100 %.
- Si se encienden tres luces (color rojo, amarillo y verde), la batería de la unidad está cargada entre el 55 % y 79 %.
- Si se encienden dos luces (color rojo y amarillo), la batería de la unidad está cargada entre el 30 % y 54 %.
- Si se enciende una luz (color rojo), la batería de la unidad está cargada entre el 20 % y 29 %.
- Si el indicador de batería parpadea (color rojo), la carga de la batería es menos del 20 %.
- Si la luz frontal parpadea 5 veces mientras está en modo alto o bajo, la batería tienen menos de 20 % de carga restante.
- Si no se enciende ninguna luz LED, la batería está completamente descargada. Debe dejar la unidad enchufada para cargarla durante un mínimo de 6 horas. Si la unidad está completamente descargada, el indicador de batería no se encenderá inmediatamente cuando el adaptador de carga esté insertado.

ENCENDIDO/APAGADO:

Al presionar el botón de encendido ①, visualizará el nivel de batería; al soltar el botón, se encenderá la luz:

- Presione y suelte el botón de encendido una vez para cambiar la luz frontal al modo de rango alto.
- Cinco segundos después de presionar el botón, vuelva a presionar y soltar el botón de encendido para cambiar la luz frontal al modo de rango bajo.
- Vuelva a presionar y soltar el botón de encendido para apagar la unidad.
- Si la unidad está en cualquier modo (rango alto o rango bajo) durante más de 5 segundos, la próxima vez que presione y suelte el botón, se apagará la unidad.

EXTRACCIÓN DEL Y REINSTALACIÓN DE LA LUZ FRONTAL AL SOPORTE ⑪:

La luz frontal puede extraerse para cargarla:

- Tire la palanca ⑥ por encima de la luz frontal hacia el botón de encendido y levante la luz frontal del soporte.
- Para reinstalar la luz frontal, alinee la ranura de la parte posterior de la luz frontal con la ranura en el soporte y presione la luz frontal hacia abajo hasta que se traben en su lugar.
- El imán de la parte posterior de la luz frontal se puede adherir a cualquier superficie ferrosa y se puede usar como una luz de trabajo de manos libres.

CORREA DE TELA: (FIG. C)

El regulador de la correa ⑨ se desliza para ajustarla a diámetros mayores o menores.

FUNDA PARA MARCADOR Y LÁPIZ:

La funda para marcador/lápiz está ajustada a la correa. Si lo desea, esta puede retirarse de la correa. Está diseñada para sujetar un marcador permanente estándar y un lápiz de carpintero estándar. El marcador se puede sujetar/deslizar dentro de la parte semicircular del lado ⑭. El lápiz de carpintero se puede sujetar/deslizar dentro de la segunda abertura en la parte superior ⑬.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

CHARGEMENT DE LA PILE

⚠ *Chargez complètement la lampe frontale avant la première utilisation. La première charge prend un minimum de 6 heures.*

Connectez le câble USB-C à la lampe frontale, puis branchez l'autre extrémité du câble à un port USB (version 2.0 ou ultérieure) ou à un adaptateur à c.a. (non compris). L'adaptateur USB ou le bloc d'alimentation ne doit pas excéder la tension de charge et l'intensité de courant électrique indiquées (max. 5,0 V c.c et min. 0,5 A). Le temps de charge normal est d'environ 6 heures.

INDICATEUR DE CHARGE DE LA PILE ② :

Appuyez sur le bouton de mise sous tension ① et tenez-le enfoncé pour vérifier le niveau de charge de la pile :

- Si quatre témoins s'allument (rouge, jaune, vert et vert), la charge de la pile se situe entre 80 % et 100 % de sa capacité.
- Si trois témoins s'allument (rouge, jaune et vert), la charge de la pile se situe entre 55 % et 79 % de sa capacité.
- Si deux témoins s'allument (rouge et jaune), la charge de la pile se situe entre 30 % et 54 % de sa capacité.
- Si un seul témoin s'allume (rouge), la charge de la pile se situe entre 20 % et 29 % de sa capacité.
- Si l'indicateur de charge de la pile (rouge) clignote, la charge de la pile est inférieure à 20 % de sa capacité.
- Si la lampe clignote 5 fois en mode élevé ou faible, la charge de la pile est inférieure à 20 % de sa capacité.
- Si tous les témoins à DEL sont éteints, la pile est complètement déchargée. Dans ce cas, branchez l'appareil durant au moins 6 heures. Si l'appareil est complètement déchargé, il se peut que l'indicateur de charge de la pile ne s'illumine pas lorsque vous branchez l'appareil à l'adaptateur de chargement.

MARCHE/ARRÊT :

Appuyez sur le bouton de mise sous tension ① pour connaître le niveau de charge de la pile et relâchez-le pour allumer la lampe:

- Appuyez sur le bouton de mise sous tension et relâchez-le une fois pour activer le mode élevé.
- Dans les 5 secondes suivantes, appuyez de nouveau sur le bouton de mise sous tension et relâchez-le pour activer le mode faible.
- Appuyez sur le bouton de mise sous tension et relâchez-le une autre fois pour éteindre la lampe.
- Si la lampe frontale est allumée depuis plus de 5 secondes, vous n'avez qu'à appuyer sur le bouton et à le relâcher pour éteindre la lampe, peu importe le mode (élevé ou faible).

RETRAIT ET RÉINSERTION DE LA LAMPE FRONTALE DANS LE SUPPORT ⑪ :

La lampe frontale peut être retirée à des fins de chargement :

- Tirez sur le levier ⑥ au-dessus de la lampe frontale, près du bouton de mise sous tension, puis soulevez la lampe du support
- Pour réinsérer la lampe frontale, alignez la fente derrière la lampe et la fente sur le support, puis appuyez sur la lampe jusqu'à ce qu'un « clic » se fasse entendre
- L'aimant situé à l'arrière de la lampe frontale permet de la fixer à n'importe quelle surface ferreuse pour l'utiliser comme lampe de travail mains libres.

COURROIE EN TISSU : (FIG. C)

Faites glisser la boucle d'ajustement de la courroie ⑨ pour modifier son diamètre.

SUPPORT À CRAYON ET À MARQUEUR :

Le support est fixé à la courroie. Au besoin, vous pouvez le retirer. Il permet d'avoir sur soi un marqueur permanent et un crayon de charpentier standard. Vous pouvez fixer un marqueur en le poussant ou en le glissant dans l'ouverture semi-circulaire située sur le côté de la courroie ⑭. Vous pouvez pousser ou glisser un crayon dans la partie supérieure du support ⑬.

MARKER AND PENCIL HOLDER
FUNDA PARA MARCADOR Y LÁPIZ
SUPPORT À CRAYON ET À MARQUEUR