



**WARNING**  
ELECTRICAL SHOCK HAZARD

**AVERTISSEMENT**  
RISQUE D'ÉLECTROCUTION

**READ and UNDERSTAND** these instructions before installing the luminaire.

**LISEZ** cette notice et assurez-vous de la **COMPRENDRE** avant de monter le luminaire.

Disconnect the Electrical supply power at the services panel (fuse or circuit breaker box). Failure to do so could result in serious injury. Only qualified electricians should install this luminaire and the installation **MUST** conform to the Canadian Electrical Code Part I, NEC and any local codes and ordinances. Any change or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the authority to operate the equipment. Makes sure you have the proper tools and materials to complete the installation before attempting to install the luminaire.

Couper l'alimentation du courant électrique au panneau de service (boîte de fusible ou disjoncteur) sans quoi il pourrait en résulter des blessures sérieuses. Seuls des électriciens qualifiés devraient installer ce luminaire et l'installation doit être conforme au Code Canadien de l'Électricité Première Partie, NEC ainsi qu'aux codes et règlements locaux. Tout changement ou toute modification, qui n'a pas été expressément approuvée par l'entité responsable de la conformité de cette unité aux standards applicables, pourrait résulter en l'annulation de la certification permettant l'utilisation de cette unité. Assurez-vous d'avoir les outils et le matériel nécessaires à l'installation avant d'essayer d'installer le luminaire.

## INSTALLATION

### SURFACE MOUNT, DIRECT MOUNTING TO RECESSED JUNCTION BOX

1. Unscrew the security screw on the side of the luminaire, remove the bracket by sliding and pulling it out to the exterior and remove the ring from the luminaire clip. Leave the ring on the bracket (Fig. 1).
2. Install the bracket on J-box by using the two screws. Pass the wiring supply through the central hole (Fig. 2).
3. Attach the luminaire with bracket by installing the ring on the clip of the housing again. Connect the wires by using the provided wires nuts (see WIRING paragraph) as shown in Fig. 3.
4. Slide the upper luminaire housing again into the bracket, (four attachment points) and secure it with the security screw (Fig. 4).
5. Apply power.

### PENDANT MOUNT WITH CONDUIT (Diam. 3/4 inch)

1. Connect the ceiling installed conduit wires with the luminaire wires (see ELECTRICAL WIRING paragraph) by using the provided wiring nuts as shown in Fig. 5.
2. Screw the luminaire on the conduit by using the central threaded hole on top of the housing (Fig. 6).
3. Apply power.

### ELECTRICAL WIRING

Refer to the electrical ratings on the nameplate before doing wiring.

1. Connect the line fixture lead (black) to the power supply lead.
2. Connect the neutral fixture lead (white) to neutral supply lead.
3. Fixture ground lead (green) must be connected to ground supply lead.
4. Connect the two dimming wires grey (-) and purple (+) to the dimming controller leads (if required).

**NOTE:** Cap the dimming wires when not used.

**TROUBLE SHOOTING CHECKLIST:** If the light does not work. Check your power source, check electrical connections.

## INSTALLATION

### INSTALLATION EN SURFACE SUR UNE BOÎTE DE JONCTION

1. Dévissez la vis de sécurité sur le côté du luminaire, retirez le support du luminaire en le glissant et tirant vers l'extérieur et retirez l'anneau de l'agrafe du luminaire. Laissez l'anneau sur le support (Fig. 1).
2. Installez le support sur la boîte de jonction en utilisant les deux vis.
3. Passez le câblage d'alimentation par le trou central (Fig. 2).
4. Attachez le luminaire au support en installant l'anneau sur l'agrafe à nouveau. Connectez les fils en utilisant les capuchons de connexion fournis (voir le paragraphe CONNEXIONS ÉLECTRIQUES) comme montré sur la Fig. 3.
5. Faites glisser le boîtier supérieur du luminaire dans le support (quatre points d'attache), et vissez la vis de sécurité pour empêcher que celui glisse hors du support (Fig. 4).
6. Mettre sous tension.

### MONTAGE SUSPENDU AVEC CONDUIT (Diam. 3/4 po)

1. Connectez les fils sortant du conduit déjà installé dans le plafond avec les fils du luminaire en utilisant les capuchons de connexions fournis (voir le paragraphe CONNEXIONS ÉLECTRIQUES) comme montré sur la Fig. 5.
2. Vissez le luminaire au conduit en utilisant le trou central fileté situé sur le dessus du boîtier (Fig. 6).
3. Mettre sous tension.

### CONNEXIONS ÉLECTRIQUES

Se référer aux données de l'étiquette avant de faire les connexion

1. Connectez le fil de phase du luminaire (noir) avec le fil de phase d'alimentation.
2. Connectez le fil neutre du luminaire (blanc) avec le fil neutre.
3. Connectez le fil de mise à la terre du luminaire (vert) au fil de mise à la terre.
4. Connectez les deux fils pour gradation de la lumière gris (-) et violet (+) au fils du contrôleur de gradation (au besoin).

**NOTE:** Isolez les fils pour gradation si non utilisés.

**DÉPANNAGE - LISTE DE VÉRIFICATION :** Si la lumière ne s'allume pas.

Vérifiez la source d'alimentation de l'installation, vérifiez tout le raccordement électrique.

