



## Ensemble complet de cintreuse de tuyaux en aluminium avec Angle Setter™ pour TEM de 3/4 po



Les cintreuses de tuyaux de Klein Tools dotées de la technologie en instance de brevet Angle Setter™ permettent d'effectuer des cintrages successifs, rapides et précis. La pédale large fournit une excellente stabilité et comporte des rainures à angle pour une meilleure traction. Les symboles, degrés et échelles de multiplication de référence moulés très voyants permettent d'économiser du temps sur le chantier.

### Spécifications

<b>Type:</b>	Cintreuse de tuyaux en aluminium	<b>Application:</b>	Cintrage de tuyaux
<b>Caractéristiques spéciales:</b>	Technologie Angle Setter™ en instance de brevet	<b>Longueur totale:</b>	4,8 cm (1,9 po)
<b>Hauteur totale:</b>	112,0 cm (44,1 po)	<b>Largeur totale:</b>	24,8 cm (9,8 po)
<b>Matériau:</b>	Aluminium	<b>Longueur de manche:</b>	96,5 cm (38 po)
<b>Hauteur de cintrage:</b>	15,2 cm (6 po)	<b>Paroi mince/TEM:</b>	1,9 cm (3/4 po)
<b>Rigide/CMI:</b>	1,3 cm (1/2 po)	<b>Diamètre de tuyau:</b>	3/4 po
<b>Type de tuyau:</b>	Tube électrique métallique (TEM)	<b>Marques:</b>	10°, 22°, 30°, 45° et 60°
<b>Inclusions:</b>	Tête en aluminium; 51427 : manche; et 51612 : Angle Setter™	<b>Poids:</b>	2,2 kg (4,9 lb)