



COMPOSANTS INCLUS :

- 1 - Luminaires
- 1 - Cap de bout
- 1 - Connecteur

Alimentation vendu séparément.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE :

1. Éteignez l'alimentation du panneau électrique avant de commencer l'installation.
2. Vissez les supports de montage à des positions souhaitées. Insérez l'applique dans les supports de montage [Fig. 1A & B].
3. Connectez le cordon d'alimentation (vendu séparément) vers le CA [Fig. 1C].
4. Une fois le montage terminé, mettez-la sous tension pour confirmer le dispositif fonctionne correctement.

ACCOUPEMENT :

Utilisez le connecteur d'accouplement lorsque ou le connecteur flexible pour brancher deux appareils directement.

LIEN MAX: 2500 mA / 300 W.

CÂBLAGE :

1. Choisissez le port de câblage de 3-fils et enlevez la couverture avant de le relier [Fig. 2].
2. Utilisez le connecteur d'accouplement lorsque ou le connecteur flexible pour brancher deux appareils directement [Fig. 3].

ACCESSOIRES (vendu séparément) :

Câblé d'alimentation

- ALFT6000-WH-3 Câblé d'alimentation de 6 pi
- ALFT6000S-WH-3 Câblé d'alimentation de 6 pi avec commutateur Marche/Arrêt
- ALFT6016-WH-3 Câblé d'alimentation de 16 po

Câblé d'alimentation avec connecteurs coudés

- ALFT60901-WH-3 Câblé d'alimentation flexible à 3 fils, 6 po, avec connecteurs coudés (connexion sur le dessus)
- ALFT60902-WH-3 Câblé d'alimentation flexible à 3 fils, 6 po, avec connecteurs coudés (connexion à gauche)
- ALFT60903-WH-3 Câblé d'alimentation flexible à 3 fils, 6 po, avec connecteurs coudés (connexion par le bas)
- ALFT60904-WH-3 Câblé d'alimentation flexible à 3 fils, 6 po, avec connecteurs coudés (connexion à droite)

Câblé d'alimentation avec connecteurs coudés et interrupteur

- ALFT90P-WH-3 Câblé d'alimentation de 6 pi avec interrupteur

Boîtier câblée

- ALFT6300-WH Boîtier câblée avec interrupteur
- ALFT6300-OS-WH Boîtier câblée avec capteur de mouvement

EN

IMPORTANT: Read all instructions before installing fixtures. Retain for future reference.

SAFETY: For your safety, this fixture must be wired in accordance to local electrical codes and ordinances. All work should be done by a qualified electrician.

WARNING: Make certain power is OFF from the electrical panel before starting installation or attempting any maintenance.

INCLUDED COMPONENTS:

- 1 - Fixture
- 1 - End cap
- 1 - Joiner
- Mounting hardware

Power feed sold separately.

INSTALLATION:

1. Turn power OFF from the electrical panel before starting installation.
2. Screw mounting brackets to desired positions. Insert fixture into mounting brackets [Fig. 1A & B].
3. Connect power cord (sold separately) to AC [Fig. 1C].
4. Once assembly is complete, turn on power to confirm fixture is working properly.

LINKING:

Use the joiner (included) or a flexible connector (sold separately) to connect 2 fixtures directly [Fig. 2].

MAX LINK: 2500 mA / 300 W.

HARDWARE:

1. Before connecting to hardwire box (#ATF6300-WH sold separately), select the 3-wire port and remove the cover [Fig. 3].
2. Use the joiner (included) or flexible connector (sold separately) to connect the fixture to the hardwire box [Fig. 3].

ACCESSORIES (sold separately)

Power cord

- ALFT6000-WH-3 6' Power cord
- ALFT6000S-WH-3 6' Power feed with On/Off switch
- ALFT6016-WH-3 16" Power cord

Power Cord with 90° connector

- ALFT60901-WH-3 6" Flexible 3-wire power cord with 90° connectors (top connection)
- ALFT60902-WH-3 6" Flexible 3-wire power cord with 90° connectors (left connection)
- ALFT60903-WH-3 6" Flexible 3-wire power cord with 90° connectors (bottom connection)
- ALFT60904-WH-3 6" Flexible 3-wire power cord with 90° connectors (right connection)

Power Cord with 90° connector and switch

- ALFT90P-WH-3 6' Power cord with On/Off switch

Hardwire box

- ALFT6300-WH Hardwire box with On/Off switch
- ALFT6300-OS-WH Hardwire box with motion sensor

Flexible cord with 90° connector

- ALFT901-WH-3 6" Flexible 3-wire cord with 90° connectors (left connection)
- ALFT902-WH-3 6" Flexible 3-wire cord with 90° connectors (bottom connection)
- ALFT903-WH-3 6" Flexible 3-wire cord with 90° connectors (right connection)
- ALFT90-WH-3 6" Flexible 3-wire cord with 90° connectors (top connection)

Flexible connector

- FBT6106-WH-3 6" Flexible 3-wire connector
- FBT6100-WH-3 12" Flexible 3-wire connector
- FBT6124-WH-3 24" Flexible 3-wire connector
- FBT6136-WH-3 36" Flexible 3-wire connector

FR

IMPORTANT : Lire toutes les instructions avant d'installer rencontre. Conserver pour référence future.

SÉCURITÉ : Pour votre sécurité, ce dispositif doivent être câblés conformément aux codes électriques locaux et des ordonnances. Tous les travaux doivent être effectués par un électricien qualifié.

AVERTISSEMENT : S'assurer est hors tension à partir du panneau électrique avant de commencer l'installation ou toute tentative de maintenance.

Câblé flexible avec connecteurs coudés

ALFT901-WH-3	Câblé flexible à 3 fils, 6 po, avec connecteurs coudés (connexion à gauche)
ALFT902-WH-3	Câblé flexible à 3 fils, 6 po, avec connecteurs coudés (connexion par le bas)
ALFT903-WH-3	Câblé flexible à 3 fils, 6 po, avec connecteurs coudés (connexion à droite)
ALFT90-WH-3	Câblé flexible à 3 fils, 6 po, avec connecteurs coudés (connexion sur le dessus)

Connecteur Flexible

FBT6106-WH-3	Connecteur flexible 3 fils, 6 po
FBT6100-WH-3	Connecteur flexible 3 fils, 12 po
FBT6124-WH-3	Connecteur flexible 3 fils, 24 po
FBT6136-WH-3	Connecteur flexible 3 fils, 36 po

ES

IMPORTANTE: Lea todas las instrucciones antes de instalar las lámparas. Consérvelas para futura referencia.

SEGURIDAD: Por su seguridad, esta lámpara debe cablearse de acuerdo con los códigos y ordenanzas eléctricos locales. La instalación debe ser realizada por un electricista calificado.

ADVERTENCIA: Asegúrese de que la energía esté apagada en el panel eléctrico antes de comenzar la instalación o intentar cualquier mantenimiento.

PRECAUCIÓN:

- UTILICE ÚNICAMENTE GRAPAS AISLADAS O BRIDAS DE PLÁSTICO PARA ASEGURAR LOS CABLES;
- ENRUTE Y ASEGURE LOS CABLES PARA QUE NO SE PLIQUEN NI DAÑAN CUANDO EL GABINETE SE EMPUJE CONTRA LA PARED;
- COLOQUE LA LÁMPARA PORTÁTIL DEL GABINETE CON RESPECTO AL GABINETE DE MODO QUE LAS MARCAS DE REEMPLAZO DE LA LÁMPARA SE PUEDAN LEER DURANTE EL CAMBIO DE LÁMPARAS;
- NO DISEÑADO PARA INSTALACIÓN EMPOTRADA EN TECHOS O PLAFONES; Y

g) LOS CÓDIGOS DE INSTALACIÓN APLICABLES NO PERMITEN OCULTAR LOS CABLES DONDE LOS DAÑOS AL AISLAMIENTO PUEDAN PASAR DESATENTOS. PARA EVITAR EL PELIGRO DE INCENDIO, NO TENDRÁ EL CABLE DETRÁS DE LAS PAREDES, TECHOS, PLAFONES O GABINETES DONDE PUEDA SER INACCESIBLE PARA SU EXAMEN. LOS CABLES DEBEN EXAMINARSE VISUALMENTE PERIÓDICAMENTE Y REEMPLAZARSE INMEDIATAMENTE CUANDO SE OBSERVA CUALQUIER DAÑO.

COMPONENTES INCLUIDOS:

- 1 - Lámpara
- 1 - Tapa de extremo
- 1 - Empalme
- Hardware de montaje

La alimentación eléctrica se vende por separado.

INSTALACIÓN:

LA DISTANCIA MÁXIMA AL RECEPTÁCULO SE DETERMINA POR LA LONGITUD DEL CABLE PROPORCIONADO.

1. Apague la energía en el panel eléctrico antes de comenzar la instalación.
2. Atornille los soportes de montaje en las posiciones deseadas. Inserte la lámpara en los soportes de montaje [Fig. 1A y B].
3. Conecte el cable de alimentación (se vende por separado) a la CA [Fig. 1C].
4. Una vez completado el montaje, encienda la energía para confirmar que la lámpara funciona correctamente.

ENLACE:

Utilice el empalme (incluido) o un conector flexible (se vende por separado) para conectar 2 lámparas directamente [Fig. 2].

ENLACE MÁXIMO: 2500 mA / 300 W.

CABLEADO:

1. Antes de realizar la conexión a la caja eléctrica (#ATF6300-WH se vende por separado), seleccione el puerto de 3 cables y retire la cubierta [Fig. 3].
2. Utilice el empalme (incluido) o un conector flexible (se vende por separado) para conectar la lámpara a la caja eléctrica [Fig. 3].

ACCESORIOS (se venden por separado)

Cable de alimentación

ALFT6000-WH-3	Cable de alimentación de 6'
ALFT6000S-WH-3	Cable de alimentación de 6' con interruptor
ALFT6016-WH-3	Cable de alimentación de 16"

Cable de alimentación conector de 90°

ALFT60901-WH-3	Cable de alimentación flexible de 3 hilos con conectores de 90° (conexión superior)
ALFT60902-WH-3	Cable de alimentación flexible de 3 hilos con conectores de 90° (conexión a la izquierda)
ALFT60903-WH-3	Cable de alimentación flexible de 3 hilos con conectores de 90° (conexión inferior)
ALFT60904-WH-3	Cable de alimentación flexible de 3 hilos con conectores de 90° (conexión a la derecha)

Caja eléctrica

ALFT6300-WH	Caja eléctrica con interruptor
ALFT6300-OS-WH	Caja eléctrica con detector de movimiento

Cable flexible con conector de 90°

ALFT60901-WH-3	Cable flexible de 3 hilos de 6" con conectores de 90° (conexión a la izquierda)
ALFT60902-WH-3	Cable flexible de 3 hilos de 6" con conectores de 90° (conexión inferior)
ALFT60903-WH-3	Cable flexible de 3 hilos de 6" con conectores de 90° (conexión a la derecha)
ALFT6090-WH-3	Cable flexible de 3 hilos de 6" con conectores de 90° (conexión superior)

Conector flexible

FBT6106-WH-3	Conector flexible de 3 hilos de 6"
FBT6100-WH-3	Conector flexible de 3 hilos de 12"
FBT6124-WH-3	Conector flexible de 3 hilos de 24"
FBT6124-BL-WH-3	Cabe de alimentación de 24" con hilos desnudos, 3 hilos blancos
FBT6136-WH-3	Conector flexible de 3 hilos de 36"



JA8-2019

THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES. OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS: (1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, AND (2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRE OPERATION.

CET APPAREIL EST CONFORME À LA PARTIE 15 DES RÈGLES DE LA FCC. L'UTILISATION EST SOUMISE AUX DEUX CONDITIONS SUIVANTES : (1) CET APPAREIL NE DOIT PAS CAUSER DE DOMMAGES INTERFÉRENCES, ET (2) CET APPAREIL DOIT ACCEPTER TOUTE INTERFÉRENCE REÇUE, Y COMPRIS LES INTERFÉRENCES SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER UN FONCTIONNEMENT INDÉSIRABLE.

ESTE DISPOSITIVO CUMPLE CON LA PARTE 15 DE LAS REGLAS DE LA FCC. EL FUNCIONAMIENTO ESTÁ SUJETO A LAS DOS CONDICIONES SIGUIENTES: (1) ESTE DISPOSITIVO NO PUEDE CAUSAR INTERFERENCIAS DAÑIDAS, Y (2) ESTE DISPOSITIVO DEBE ACEPTAR CUALQUIER INTERFERENCIA RECIBIDA, INCLUIDAS LAS INTERFERENCIAS QUE PUEDAN CAUSAR UN FUNCIONAMIENTO NO DESEADO.