

OL-6-RG - Joint de couvercle de série O de 2" en néoprène

Par Killark

No de catalogue [OL-6-RG](#)



Joint de couvercle de série O en néoprène de 2".

*Image représentative

Général

Numéro de catalogue	OL-6-RG
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de finition	Peinture époxy en poudre
Matériau	Néoprène
Série	Série O
Type	Joint d'étanchéité
CUP	783936490052

Dimensions

Dimensions	11 po x 7 po x 3,75 po
Poids brut avec emballage	0.08
Hauteur	3.75 in
Taille du moyeu	2"
Longueur	11 en
Poids	0.64 lb
Largeur	7 en

Logistique

Quantité de cartons	25
---------------------	----

Documentation

- [Catalogues - Killark Catalog](#)
- [Spécifications - OL-6-RG](#)
- [Spécifications - O Series & Duraloy 5 Series Conduit Bodies Specification Sheet](#)