

DISTRIBUTION PRODUCTS / PRODUITS DISTRIBUTION

EPOXY ENCAPSULATED DRY TYPE TRANSFORMER / TRANSFORMATEUR DE TYPE SEC ENCAPSULÉ DANS L'ÉPOXYDE

CAT.	CETC0045VHB6XXBD	
KVA	45	
PHASE	3	60 Hz
TEMP. RISE ÉLEV. TEMP.	115 °C	
TAPS PRISES	4 - 2.5 % 2A, 2B	
ENCLOS. BOITIER	3R	340 Kg

DIMENSIONS		
	IN / PO	MM
A	23.2	(589)
B	12.2	(310)
C	24.2	(615)
D	--	(--)
E	--	(--)

INSULATION CLASS / CLASSE D'ISOLATION 185


* ESTIMATED VALUES / VALEURS ESTIMÉES

** EFFICIENCY / EFFICACITÉ :

MEETS OR EXCEEDS / ÉGALE OU DÉPASSE

PRIMARY / PRIMAIRE		
	VOLTAGE TENSION	CONNECTORS CONNECTEURS
	600	#14 to/à #2

SECONDARY / SECONDAIRE		
	VOLTAGE TENSION	CONNECTORS CONNECTEURS
	208Y/120	1 of/de 250 MCM




IMPEDANCE / IMPÉDANCE *						1.51	(%)
NO LOAD LOSSES / PERTES À VIDE *						376	WATTS
LOAD LOSSES / PERTES EN CHARGE * (135 °C)						455	WATTS
TOTAL LOSSES / PERTES TOTALES *						831	WATTS
EXCITING CURRENT / COURANT D'EXCIT. *						8.4	(%)
NOISE LEVEL / NIVEAU DE BRUIT *						50	(dBA)
X/R RATIO / RATIO X/R *						1.11	
% REGULATION (135 °C) * (FULL LOAD) (PLEINE CHARGE)			% EFFICIENCY / % EFFICACITÉ (135 °C) * (75 °C)**				
1.0 P.F.	0.9 P.F.	0.8 P.F.	100%	75%	50%	25%	35%
1.02	1.40	1.48	98.19	98.16	97.87	96.53	N/A

3 PHASE / 3 COIL / COPPER

3 PHASES / 3 BOBINES / CUIVRE

FRONT ACCESS

ACCÈS FRONTAL



MOUNTING : FLOOR
ANCRAGE : PLANCHER

FOR PROPER VENTILATION KEEP AT LEAST 6 INCHES FROM ADJACENT WALLS
POUR UNE BONNE VENTILATION PLACEZ À AU MOINS 6 POUCES DES MURS ADJACENTS

CUSTOMER CLIENT PO / BC		SPECIAL INST'N / INSTR. SPÉCIALE	
CONTR. PROJ.			
WO FT	DRAWING DESSIN	CETC0045VHB6XXBD R00	
DRAW. DESS.	NL	Date 2024/03/18	Ref. No 13370
APPD. APP.		Date	V0004



Tel : 1-800-663-3582
Fax : 1-877-449-9115

Subject to change without notice / Sujet à changement sans préavis

VE