

T1.75-Nain à
colerette F6

T1.75-S4s/8



T1.75-Poussoir

T1.75-Cosse
de câbleTel. glissant
No. 1Tel. glissant
No. 2Tel. glissant
No. 5Tel. glissant
No. 6

MINIATURES

Les images ne sont pas à l'échelle. Toutes les lampes sont claires.

Code de commande	Description	Code de lampe	Forme	Culot	Tension (V)	Ampères (A)	Puissance (W)	Vie moyenne (h)	Diamètre (po) (mm)	HCL (po) (mm)	LHTM (po) (mm)	Qté paq.
------------------	-------------	---------------	-------	-------	-------------	-------------	---------------	-----------------	--------------------	---------------	----------------	----------

T (cont.)

50253	T1.75/CL/28V/0.04A/25M/F6/STD	387	T-1.75	Nain à colerette F6	28.00	0.040	1	25000	0.23 5.84	0.38 9.65	0.63 15.90	10
50246	T1.75/CL/28V/0.04A/7M/F6/STD	327	T-1.75	Nain à colerette F6	28.00	0.040	1	7000	0.23 5.84	0.38 9.65	0.63 15.90	10
13369	T1.75/CL/28V/0.06A/F6	376	T-1.75	Nain à colerette F6	28.00	0.060	2	25000	0.23 5.84	0.55 13.90	0.63 15.90	10
50503	T1.75/CL/12V/0.04A/S4s8/STD	7354	T-1.75	S4s/8	12.00	0.040	0	10000	0.23 5.84	0.37 9.40	0.63 15.90	10
50494	T1.75/14V/0.08A/40M/S4s8/STD	386	T-1.75	S4s/8	14.00	0.080	1	40000	0.23 5.84	0.58 14.73	0.63 15.90	10
50254	T1.75/CL/28V/0.04A/7M/S4s8/STD	388	T-1.75	S4s/8	28.00	0.040	1	7000	0.23 5.84	0.38 9.65	0.63 15.90	10
50357	T1.75/CL/6.3V/0.2A/WDG/STD	86	T-1.75	Poussoir	6.30	0.200	1	20000	0.22 5.50	0.40 10.20	0.79 20.00	10
50699	T1.75/CL/14V/0.08A/WDG/STD	73	T-1.75	Poussoir	14.00	0.080	1	15000	0.22 5.50	0.40 10.20	0.79 20.00	10
50454	T1.75/CL/24V/0.05A/WDG/STD	2741	T-1.75	Poussoir	24.00	0.050	1	2000	0.20 5.00	0.40 10.20	0.79 20.00	10
50356	T1.75/CL/28V/0.04A/WDG/STD	85	T-1.75	Poussoir	28.00	0.040	1	7000	0.22 5.50	0.40 10.20	0.79 20.00	10
50317	T1.75/CL/14V/0.08A/50M/WT/STD	M2192	T-1.75	Cosse de câble	14.00	0.080	1	50000	0.20 5.10	0.38 9.68	0.45 11.40	10
50489	T1.75/CL/24V/0.05A/WT/STD	M2176	T-1.75	Cosse de câble	24.00	0.050	1	2000	0.20 5.10	0.38 9.61	0.45 11.40	10
50335	T2/CL/24V/0.035A/TS1/STD	24E	T-2	Tel. glissant No.1	24.00	0.035	1	5000	0.25 6.40	1.42 36.00	1.69 42.90	10
50255	T2/CL/48V/0.035A/TS1/STD	48C-1	T-2	Tel. glissant No.1	48.00	0.035	2	5000	0.25 6.40	1.41 35.80	1.69 42.90	10
50258	T2/CL/55V/0.052A/TS1/STD	55C-1	T-2	Tel. glissant No.1	55.00	0.052	3	5000	0.25 6.40	1.56 39.60	1.69 42.90	10
50244	T2/CL/24V/0.035A/TS2/STD	24X	T-2	Tel. glissant No.2	24.00	0.035	1	5000	0.25 6.40	1.50 38.00	1.69 42.90	10
50262	T2/CL/6V/0.14A/TS5/STD	6PSB	T-2	Tel. glissant No.5	6.00	0.140	1	5000	0.25 6.40	0.98 24.84	1.11 28.30	10
50243	T2/CL/24V/0.073A/TS5/STD	24PSB	T-2	Tel. glissant No.5	24.00	0.073	2	5000	0.25 6.40	0.91 23.10	1.11 28.30	10
50245	T2/CL/28V/0.04A/TS5/STD	28PSB	T-2	Tel. glissant No.5	28.00	0.040	1	5000	0.25 6.40	0.91 23.10	1.11 28.30	10
50922	T2/CL/48V/0.053A/TS5/STD	48PSB	T-2	Tel. glissant No.5	48.00	0.053	3	5000	0.25 6.40	0.97 24.57	1.11 28.30	10
50231	T2/CL/120V/0.025A/TS5/STD	120PSB	T-2	Tel. glissant No.5	120.00	0.025	3	5000	0.25 6.40	0.91 23.10	1.11 28.30	10
50257	T2/CL/24V/0.03A/TS6/STD	52A	T-2	Tel. glissant No.6	24.00	0.030	1	5000	0.25 6.40	0.81 20.70	0.92 23.30	10

Cette liste ne comporte qu'une portion de la sélection de lampes miniatures disponibles chez STANDARD. Visitez notre site web pour consulter la sélection complète à www.standardpro.com