

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

⚠WARNING **READ AND UNDERSTAND ALL INSTRUCTIONS.** Failure to follow all instructions listed below, may result in serious personal injury and property damage. **SAVE THESE INSTRUCTIONS**

- Do not use for personal fall protection.
- For use by trained personnel only. Users must be knowledgeable in tool safety and use of tools in "off the ground" situations.
- Use only with energy absorbing lanyards. Ropes, straps or chains may break and cause failure. Do not use with lanyards at full tension.
- Keep out of the reach of children.
- Do not exceed maximum capacity marked on the attachment accessory label. Exceeding maximum capacity may result in serious injury or death.
- Always follow these installation instructions, including wrapping and length requirements.
- Do not use attachment accessories and self-adhering tape in temperatures below -40°F (-40°C) or above 150°F (65°C).
- Use only the continuous length of self-adhering tape required. Do not splice two lengths of tape together to make the required length.
- Inspect attachment accessory before each use. Replace damaged attachment accessories immediately. Ensure the fabric is not cut, ripped or frayed, and stitching is not damaged.
- Inspect self-adhering tape before each use. Remove and re-tape if damaged, loose, rolled, bunched, wrinkled, or attachment accessory has moved/slipped along the tool or out of the tape.
- Inspect self-adhering tape if tool has been dropped or the tape has been impacted. Replace if tape has ripped, slipped, or wrinkled.
- Use only with tools that meet the attachment accessory specifications. Never modify tools to create attachment points. Do not attach to tool in a way that keeps guards, switches or locks from operating properly. Do not use on tapered or smooth handled tools where the tape could slide off the end.
- Do not use attachment accessories near sharp or rough edges that could cut or fray.
- Do not use near caustic substances.
- Keep surfaces dry, clean and free from oil and grease. Dirty surfaces will not allow self-adhering tape to grip properly.
- Do not alter attachment accessories or use in a manner other than as instructed. Only connect to tools in the manner described.
- Do not tie knots in attachment accessory or attach attachment accessory back onto itself.
- Do not increase attachment accessory length. Do not connect to strings, ropes, or additional attachment accessories.
- Do not secure attachment accessories to moveable objects, such as ladders or toolboxes. Moveable objects can pull user off balance when moved or shifted. Dropped tools will swing and bounce on the attachment accessory, which can pull objects over.
- For tools over 5 lb, do not secure lanyard to yourself. Dropped tools will swing and bounce on the attachment accessory, which can cause loss of balance.

TAPING SPECIFICATIONS FOR MILWAUKEE SELF-ADHERING TAPE CAT. NO. 48-22-8860

Taping Methods

- 1 X 1 :** Cut the recommended length of tape. Make **1** complete wrap at the wedge end. Overlap by 1/2 the tape width until the D-ring/body end is reached. Make **1** more complete wrap.
- 2 X 2 :** Cut the recommended length of tape. Make **2** complete wraps at the wedge end. Overlap by 1/2 the tape width until the D-ring/body end is reached. Make **2** more complete wraps.
- 3 X 3 :** Cut the recommended length of tape. Make **3** complete wraps at the wedge end. Overlap by 1/2 the tape width until the D-ring/body end is reached. Make **3** more complete wraps.

Accessory Accessoire Accesorio de sujeción	Tool Weight Poids Peso de la herramienta		Handle Diameter / Diamètre de la poignée / Diámetro del mango				
			0.5" * 13 mm	> 0.5" - 1" > 13 mm - 25 mm	> 1" - 1.5" > 25 mm - 38 mm	> 1.5" - 2" > 38 mm - 51 mm	> 2" - 2.5" > 51 mm - 64 mm
48-22-8870	≤ 2 lb (0.9 kg)	Tape length	11" (28 cm)	17" (43 cm)	26" (66 cm)	31" (79 cm)	42" (107 cm)
		Taping Method	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2
48-22-8871	≤ 5 lb (2.3 kg)	Tape length	18" (46 cm)	28" (71 cm)	40" (102 cm)	53" (135 cm)	70" (178 cm)
		Taping Method	3 x 3	3 x 3	3 x 3	3 x 3	3 x 3
48-22-8822	≤ 5 lb (2.3 kg)	Tape length	31" (79 cm)	38" (97 cm)	41" (102 cm)	N/R (P/R)	N/R (P/R)
		Taping Method	3 x 3	3 x 3	3 x 3		
48-22-8823	≤ 10 lb (4.5 kg)	Underwrap Tape length	25" (64 cm)	38" (97 cm)	40" (102 cm)	45" (114 cm)	N/R (P/R)
		Underwrap Taping Method	1 x 1	1 x 1	1 x 1	1 x 1	
		Tape length	32" (81 cm)	43" (109 cm)	52" (132 cm)	48" (122 cm)	N/R (P/R)
		Taping Method	3 x 3	3 x 3	3 x 3	3 x 3	

⚠CAUTION The above chart is for use with MILWAUKEE attachment accessories, lanyards, and self-adhering tape. When using attachment accessories other than MILWAUKEE attachment accessories with MILWAUKEE self-adhering tape, follow all manufacturer's recommended attachment methods. Secure MILWAUKEE attachment accessories ONLY with MILWAUKEE self-adhering tape.

N/R = Not Recommended. Do not use in this combination.

* Do not use on products with a surface less than the width of the attachment accessory, or less than 0.5" (13 mm) diameter.

- Only use attachment accessories on surfaces wider than the attachment accessory, or with a diameter wider than the attachment accessory.
- Use Split Ring accessory only in designated attachment points of the tool. Do not drill holes or modify tools to use with split rings.
- Inspect Split Ring before each use. Replace Split Ring if bent or deformed.
- Do not secure attachment accessory on removable parts such as batteries, side handles, guards, or accessories. Ensure removable parts are secured to their base tool before installing attachment accessory.
- After installation, ensure the attachment accessory does not interfere with the operation of the product, including guards.
- Do not use near moving parts or machinery. Attachment accessory could become entangled, causing a serious hazard.
- Do not carry tools by the attachment accessory.
- Do not use to tow objects.

GENERAL USE AND CARE

Use MILWAUKEE Attachment accessories and Self-Adhering Tape to help reduce the risks associated with dropped tools.

1. Select the appropriate attachment accessory for the tool.
2. Using the Taping Specifications chart, cut the required length of self-adhering tape for the attachment accessory/tool combination. **CAUTION!** When using energy absorbing lanyards other than MILWAUKEE energy absorbing lanyards, use double the length of tape to attach attachment accessories.
3. When using the 48-22-8823 lanyard accessory, use the appropriate underwrapping of tape to ensure secure attachment to the tool.
4. Lay the attachment accessory on the tool so the tape will be at least 1" away from end of the tool. Place the attachment accessory so the folded ends face up, away from the tool. When using MILWAUKEE attachment accessories with sliding barrel lock, secure the loop around the tool and tighten the barrel lock. The barrel lock is the wedge end of the attachment accessory. **WARNING!** Do not secure attachment accessory on removable parts such as batteries, side handles, guards, or accessories.
5. Starting at the wedge end, make the required number of complete wraps, pulling off the plastic wrap as you go. For best results, stretch the self-adhering tape firmly as it is applied. **WARNING!** Do not wrap over wedge. Only wrap between wedge and D-ring or body ends.
6. Begin moving down the attachment accessory, overlapping 1/2 the tape width per wrap until the D-ring end is reached.
7. To finish the taping, complete the required number of wraps at the D-ring end. **WARNING!** After installation, ensure the attachment accessory does not interfere with the operation of the product, including guards.
8. If additional tape is left once the specified taping method is complete, continue to tape along the attachment accessory.
9. Rub the self-adhering tape to fully bond it.

SPÉCIFICATIONS D'ENVELOPPAGE POUR LE RUBAN AUTO-COLLANT MILWAUKEE NO DE CAT. 48-22-8860

Processus d'enveloppement

- 1 X 1 :** Couper le ruban à la longueur désirée. Faire **1** tour complète autour de l'extrême à coin. Chevaucher la moitié du ruban jusqu'à ce que vous arrivez à l'extrême du corps/bague en D. Faire **1** tour complète additionnelle.
- 2 X 2 :** Couper le ruban à la longueur désirée. Faire **2** tours complètes autour de l'extrême à coin. Chevaucher la moitié du ruban jusqu'à ce que vous arrivez à l'extrême du corps/bague en D. Faire **2** tours complètes additionnelles.
- 3 X 3 :** Couper le ruban à la longueur désirée. Faire **3** tours complètes autour de l'extrême à coin. Chevaucher la moitié du ruban jusqu'à ce que vous arrivez à l'extrême du corps/bague en D. Faire **3** tours complètes additionnelles.

⚠PRÉCAUTION Le tableau ci-dessus doit être utilisé avec les accessoires de fixation, les longes et le ruban auto-collant MILWAUKEE. Lors de l'utilisation d'accessoires de fixation différents à ceux conçus par MILWAUKEE avec le ruban auto-collant MILWAUKEE, veuillez suivre tous les processus de fixation suggérés par le fabricant. Fixer les accessoires de fixation MILWAUKEE SEULEMENT avec le ruban auto-collant MILWAUKEE.




P/R = Pas Recommandé. Ne pas l'utiliser avec cette combinaison.

* Ne pas l'utiliser avec de produits dont leurs surfaces soient plus longues que celle de l'accessoire de fixation ou bien, moins longues que le diamètre de 13 mm (0.5").

ACCESSORIES

For a complete listing of accessories, go online to www.milwaukeetool.com or contact a distributor.

TAPING LOCATIONS
EMPLACEMENTS DE L'ENVELOPPE
LUGARES DONDE COLOCAR LA CINTA



ESPECIFICACIONES DE CINTA PARA LA CINTA AUTOADHERIBLE MILWAUKEE CAT. NO. 4822-8860

Métodos para colocar cinta

- 1 X 1 :** Corte la longitud recomendada de cinta. Realice **1** cobertura completa en el extremo de la cuña. Sobreponga en 1/2 de longitud de cinta hasta que se alcance el extremo de la argolla en D/cuerpo. Realice **1** cobertura completa más.
- 2 X 2 :** Corte la longitud recomendada de cinta. Realice **2** coberturas completas en el extremo de la cuña. Sobreponga en 1/2 de longitud de cinta hasta que se alcance el extremo de la argolla en D/cuerpo. Realice **2** coberturas completas más.
- 3 X 3 :** Corte la longitud recomendada de cinta. Realice **3** coberturas completas en el extremo de la cuña. Sobreponga en 1/2 de longitud de cinta hasta que se alcance el extremo de la argolla en D/cuerpo. Realice **3** coberturas completas más.

⚠PRECAUCIÓN La tabla anterior es para utilizarse con accesorios de sujeción de MILWAUKEE, acolladores y cinta autoadherible. Cuando utilice accesorios de sujeción que no sean de MILWAUKEE con cinta autoadherible de MILWAUKEE, siga todos los métodos de sujeción recomendados del fabricante. Fije los accesorios de sujeción MILWAUKEE SOLO con cinta autoadherible MILWAUKEE.

N/R = No se recomienda. No utilice en esta combinación.

* No lo utilice en productos con una superficie menor que el ancho del accesorio de sujeción o con un diámetro menor de 13 mm (0.5").

TOOL LANYARD
ACCESSORIES

Nothing but HEAVY DUTY.®



Sign up today at
www.milwaukeeetool.com/HDNews
[Heavy Duty Newsletter](#)
New Product Releases • Contests
• Promotions • Tool Reviews

Join us on



facebook.com/MilwaukeeTool

twitter.com/MilwaukeeTool

youtube.com/METToolTV

instagram.com/MilwaukeeTool

INSTRUCCIONES IMPORTANTES
CONCERNANT LA SEGURITÉ

⚠️AVERTISSEMENT LIRE ET VEILLER BIEN COMPRENDRE TOUTES LES INSTRUCCIONES. Le non-respect de toutes les instructions ci-dessous peut entraîner des blessures graves et dommages et dommages à la propriété. **CONSERVER CÉS INSTRUCCIONES**

- Ne pas l'utiliser comme d'équipement de protection personnelle contre chutes.
- Pour son utilisation exclusive par de personnel qualifié. Les utilisateurs doivent connaître l'utilisation sécuritaire des outils dans des conditions différentes à celles de « mise en œuvre ».
- Utiliser avec les langes d'amortissement d'énergie uniquement. Les cordons, les sangles et les chaînes pourront se casser et provoquer des échecs. Ne pas l'utiliser avec de langes totalement tendues.
- Conserver hors de portée des enfants.
- Ne pas surpasser la capacité maximale indiquée sur l'étiquette de l'accessoire de fixation. Surpasser la capacité maximale pourra entraîner des blessures graves ou même, la mort.
- Toujours suivre ces instructions d'installation, y inclus les exigences de longueur et enveloppage.
- Ne pas utiliser les accessoires de fixation et le ruban auto-collant dans des températures à moins de -40°C (-40°F) ou à plus de 65°C (150°F).
- Utiliser uniquement avec la longueur continue du ruban auto-collant requise. Ne pas recoller deux pièces de ruban pour achever la longueur requise.
- Vérifier l'accessoire de fixation avant de l'utiliser chaque fois. Remplacer les accessoires de fixation endommagés tout de suite. Veuillez s'assurer que le tissu soit intact, sans coupes, déchirures ni effilochage ; les points doivent aussi être intacts.
- Vérifier le ruban auto-collant avant de l'utiliser chaque fois. Enlever et remettre les pièces du ruban endommagés, lâches, enroulées, retroussées, ridées ou bien, si l'accessoire de fixation vient de se déplacer/glisser tout au long de l'outil ou loin du ruban.
- Vérifier le ruban auto-collant si l'outil est tombé ou si le ruban a subi des chocs. Remplacer si le ruban est déchiré, glissé ou retroussé.
- Veuillez l'utiliser seulement avec les outils conformant aux spécifications de l'accessoire de fixation. Ne jamais modifier les outils afin de créer de points de fixation. Ne pas attacher sur l'outil d'une façon telle que les carters, les points ou les verrous ne puissent pas fonctionner correctement. Ne pas l'utiliser avec les outils fuselés ni maniés avec lesquels le ruban puisse se glisser loin de l'extrême.
- Ne pas utiliser d'accessoires de fixation auprès des rebords tranchants ou rugueux.
- Ne pas utiliser auprès de substances caustiques.
- Conserver les surfaces sèches, propres et exemptes d'huile et de graisse. Les surfaces sales ne permettront pas que le ruban auto-collant soit collé correctement.
- Ne pas modifier les accessoires de fixation ni les utiliser d'une façon différente à celle indiquée. Veuillez brancher l'outil de la manière indiquée.
- Ne pas faire de nœuds dans l'accessoire de fixation ni l'attacher tout autour de lui.
- Ne pas augmenter la longueur de l'accessoire de fixation. Ne pas l'attacher sur de lignes, cordons ni d'autres accessoires de fixation supplémentaires.
- Ne pas fixer les accessoires de fixation sur d'objets amovibles tels que les échelles ou les boîtes à outils. Les objets amovibles pourront provoquer que l'utiliser perde l'équilibre si se produisent des mouvements ou changements. Les outils tombés se bougeront et rebondiront sur l'accessoire de fixation, ce qui attirera des objets.
- Pour les outils dont le poids soit plus que 2,27 kg (5 lb), ne pas attacher les langes sur vous-même. Les outils tombés se bougeront et rebondiront sur l'accessoire de fixation, ce qui provoquera une perte d'équilibre.
- Utiliser les accessoires de fixation seulement sur des surfaces plus amples que la taille de l'outil ou bien, avec un diamètre plus ample que celui de l'accessoire.
- Utiliser l'accessoire de bague fendue uniquement dans les points de fixation indiqués sur l'outil. Ne pas percer de trous ni modifier les outils pour les utiliser avec de bagues fendues.
- Vérifier la bague fendue avant de l'utiliser chaque fois. Remplacer la bague fendue si tordue ou déformée.
- Ne pas attacher l'accessoire de fixation sur de pièces amovibles telles que les batteries, les poignées latérales, les carters et les accessoires. Veuillez s'assurer que les pièces amovibles soient fixées sur l'outil de base avant de l'installation de l'accessoire de fixation.
- Après l'installation, s'assurer que l'accessoire de fixation n'interfère pas avec le fonctionnement du produit, même celui des carters.
- Ne pas l'utiliser auprès de pièces amovibles ou de machines. L'accessoire de fixation pourra s'emmêler, ce qui provoquera un grave danger.
- Ne pas amener les outils par l'accessoire de fixation.
- Ne pas l'utiliser pour tirer d'objets.

GÉNÉRALITÉS D'UTILISATION
ET ENTRETIEN

Utiliser les accessoires de fixation et le ruban auto-collant MILWAUKEE afin de minimiser les risques liés aux outils tombés.

1. Choisir l'accessoire de fixation correct pour l'outil.
2. Al'aide du tableau « Spécifications d'enveloppement », couper le ruban auto-collant dans la longueur requise pour la combinaison de l'outil/l'accessoire de fixation. **PRÉCAUTION** ! Si vous utilisez des langes d'amortissement d'énergie différentes à celles conçues par MILWAUKEE, utiliser un ruban qui soit deux fois plus long pour attacher les accessoires de fixation.
3. Lors de l'emploi de la lanière accessoire 48-22-8823, utiliser l'ajustage de crémaillère à ruban correct la pour assurer une fixation sécuritaire à l'outil.
4. Mettre l'accessoire de fixation sur l'outil pour que le ruban soit mis, au moins, 25 mm (1") plus loin de l'extrême de l'outil. Mettre l'accessoire de fixation d'une façon telle que les extrêmes pliés soient orientés vers le haut, loin de l'outil. Si vous utilisez les accessoires de fixation MILWAUKEE avec un barillet de serrure glissant, fixer la boucle autour de l'outil et serrer le barillet de serrure. Le barillet de serrure est l'extrême à coin de l'accessoire de fixation. **AVERTISSEMENT** ! Ne pas attacher l'accessoire de fixation sur de pièces amovibles telles que les batteries, les poignées latérales, les carters et les accessoires.
5. En commençant par l'extrême à coin, veuillez faire la quantité requise de tours complètes, en tirant l'enveloppe en plastique lorsque vous le faites. Pour un résultat optimal, étirer le ruban auto-collant fermement pour s'assurer d'une bonne adhésion. **AVERTISSEMENT** ! Ne pas envelopper l'extrême à coin. Envelopper entre l'extrême à coin et la bague en D ou bien, les extrêmes du corps de l'outil uniquement.
6. Commencer par envelopper l'accessoire de fixation par la partie haute, avec un mouvement descendant, en chevauchant la moitié du ruban chaque fois que vous l'enveloppez jusqu'à ce que l'extrême de la bague en D soit bien couverte.
7. Pour finir le processus d'enveloppement, faire la quantité requise de tours autour de l'extrême de la bague en D. **AVERTISSEMENT** ! Après l'installation, s'assurer que l'accessoire de fixation n'interfère pas avec le fonctionnement du produit, même les carters.
8. S'il reste du ruban une fois fini le processus d'enveloppement requis, continuer à mettre le ruban tout au long de l'accessoire de fixation.
9. Frotter le ruban auto-collant pour s'assurer d'une bonne adhésion.

ACCESOIRES

Pour une liste complète des accessoires, visiter le site internet www.milwaukeeetool.com ou contactez un distributeur.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
IMPORTANTES

⚠️ADVERTENCIA LEA Y COMPRENDA TODAS LAS INSTRUCCIONES. No seguir todas las instrucciones que se enumeran a continuación podría provocar lesiones personales graves y daños a la propiedad. **CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES**

- Nolouseparaprotecciónpersonalcontra caídas.
- Para uso únicamente del personal capacitado. Los usuarios deben tener conocimiento en seguridad de las herramientas y el uso de las mismas en situaciones cuando “no estén en el piso”.
- Utilice únicamente con accolladores que absorban la energía. Las cuerdas, correas o cadenas pueden romperse y provocar una falla. No utilice con accolladores con toda la tensión.
- Mantenga fuera del alcance de los niños.
- No exceda la capacidad máxima indicada en la etiqueta del accesorio de sujeción. Exceder la capacidad máxima puede resultar en una lesión grave o la muerte.
- Siempre siga estas instrucciones de instalación, incluso los requisitos de embalaje y longitud.
- No use los accesorios de sujeción ni la cinta autoadherible en temperaturas menores de -40 °F (-40 °C) o mayores de 150 °F (65 °C).
- Utilice solo las longitudes continuas de cinta autoadherible necesaria. No una dos longitudes de cinta para llegar a la longitud necesaria.
- Revise el accesorio de sujeción antes de cada uso. Reemplace inmediatamente los accesorios de sujeción dañados. Asegúrese de que la tela no esté rota, rasgada o desgastada, y que la costura no tenga daños.
- Revise la cinta autoadherible antes de cada uso. Retire y vuelva a adherir con cinta si se daña, afloja, enrolla, abulta, arruga, o si el accesorio de sujeción se ha movido o deslizado por la herramienta o fuera de la cinta.
- Revise la cinta autoadherible si la herramienta se ha caído o si se ha golpeado la cinta. Reemplace si la cinta se ha roto, deslizado o arrugado.
- Utilice únicamente con herramientas que cumplen con las especificaciones del accesorio de sujeción. Nunca modifique las herramientas para crear puntos de unión. No fije una herramienta de tal modo que evite que las guardas, interruptores o cierres de bloqueo operen correctamente. No utilice en herramientas cónicas o de uso suave donde la cinta podría deslizarse por el extremo.

- Noutilice los accesorios de sujeción cerca de orillas filosas o rugosas que puedan cortar o rasgar.
- No lo utilice cerca de sustancias cáusticas.
- Mantenga las superficies secas, limpias, y sin aceite ni grasa. Las superficies sucias no permitirán que la cinta autoadherente se fije correctamente.
- No altere los accesorios de sujeción ni los utilice de tal forma que no sea como se indica. Conecte únicamente a herramientas como se describe.
- No haga nudos en el accesorio de sujeción ni lo fije de vuelta al mismo.
- No aumente la longitud del accesorio de sujeción. No lo conecte a hilos, cuerdas ni accesorios de sujeción adicionales.
- No fije los accesorios de sujeción a objetos móviles como escaleras o cajas de herramientas. Los objetos móviles pueden provocar la pérdida de equilibrio del usuario cuando se mueven o cambian de lugar. Las herramientas caídas se balancearán y rebotarán en el accesorio móvil, lo que puede voltear objetos.
- Paralas herramientas de más de 2.27 kg (5 lb), no fije el accollador a usted mismo. Las herramientas caídas se balancearán y rebotarán en el accesorio de sujeción, lo que puede voltear objetos.
- Utilice solo accesorios de sujeción en superficies más anchas que el accesorio de sujeción o con un diámetro más ancho que el accesorio de sujeción.
- Utilice un accesorio de argolla dividida solo en puntos de sujeción designados de la herramienta. No perforo agujeros ni modifique las herramientas para utilizarse con argollas divididas.
- Revise la argolla dividida antes de cada uso. Reemplace la argolla dividida si se dobla o se deforma.
- No fije el accesorio de sujeción en partes removibles como baterías, mangos laterales, protecciones o accesorios. Asegúrese de que las partes removibles se fijen a su herramienta de base antes de instalar el accesorio de sujeción.
- Después de la instalación, asegúrese de que el accesorio de sujeción no interfiera con la operación del producto, incluidas las protecciones.
- No lo use cerca de partes o maquinaria móvil. El accesorio de sujeción enredarse, causando un peligro grave.
- No cargue las herramientas con el accesorio de sujeción.
- No lo use para jalar objetos.

USO Y CUIDADO GENERAL

Use los accesorios de sujeción MILWAUKEE y la cinta autoadherible para ayudar a reducir los riesgos asociados con las herramientas caídas.

1. Seleccione el accesorio de sujeción correcto para la herramienta.
2. Al usar la tabla de especificaciones para pegar la cinta, corte la longitud necesaria de cinta autoadherible para la combinación de accesorio de sujeción/herramienta. **¡PRECAUCIÓN!** Al usar accolladores que absorben energía que no sean de MILWAUKEE, use el doble de longitud de la cinta para fijar los accesorios de sujeción.
3. Al momento de usar el accesorio de accollador 48-22-8823, utilice el ajuste de cremallera de cinta correcto para asegurar una fijación segura a la herramienta.
4. Coloque el accesorio de sujeción en la herramienta para que la cinta esté al menos 25 mm (1") alejada del extremo de la herramienta. Coloque el accesorio de sujeción de tal forma que los extremos doblados estén hacia arriba, alejados de la herramienta. Al usar accesorios de sujeción MILWAUKEE con el cierre de barril deslizante, fije el gancho alrededor de la herramienta y apriete el cierre de barril. El cierre de barril es el extremo de la cuña del accesorio de sujeción. **¡ADVERTENCIA!** No fije el accesorio de sujeción en partes removibles como baterías, mangos laterales, protecciones o accesorios.
5. Empezando por el extremo de la cuña, haga el número indicado de coberturas, jalando la cobertura de plástico mientras lo hace. Para mejores resultados, estire firmemente la cinta autoadherible mientras se aplica. **¡ADVERTENCIA!** No cubra por encima de la cuña. Solo cubra entre la cuña y la argolla en D o extremos del cuerpo.
6. Empezar por mover el accesorio de sujeción hacia abajo, sobreponiendo 1/2 del ancho de la cinta por cobertura hasta que se alcance el extremo de la argolla en D.
7. Para terminar de colocar la cinta, termine el número necesario de coberturas en el extremo de la argolla en D. **¡ADVERTENCIA!** Después de la instalación, asegúrese de que el accesorio de sujeción no interfiera con la operación del producto, incluidas las protecciones.
8. Si se deja cinta adicional una vez que haya terminado el método de cobertura con cinta, siga cubriendo con cinta por el accesorio de sujeción.
9. Frote la cinta autoadherible para pegarla por completo.

ACCESORIOS

Para una lista completa de accesorios, visite nuestro sitio en Internet: www.milwaukeeetool.com o póngase en contacto con un distribuidor.

MILWAUKEE TOOL
13135 West Lisbon Road
Brookfield, Wisconsin, USA. 53005

58220094d2

12/19

Printed in China