

Disponible en noir, bronze, blanc et gris matelé. Autres couleurs disponible sur demande.

**DEL Philips Rebel** de haute qualité avec alimentation de LED intégrée c.a. de 120 à 277 V

Éclairage à DEL produisant au moins **1,100 lumens**.

Boîtier et cadre de haute qualité en aluminium moulé sous pression de précision.

Revêtement en poudre durable résistant à l'écaillage et à la décoloration.



PLAFOND

### DESCRIPTION

- Module à DEL de conception personnalisée fabriqué au Canada
- Système de gestion thermique en aluminium moulé assurant une dissipation optimale de la chaleur
- Boîtier et cadre de haute qualité en aluminium moulé sous pression de précision
- Convient aux emplacements mouillés. Hauteur idéale de montage : 8 à 10 pi
- Tous les luminaires à DEL RAB DESIGN sont sans mercure ni rayonnement UV
- Les DEL génèrent 70 % de leurs lumens initiaux pour au moins 50 000 heures de fonctionnement
- Les luminaires à DEL RAB DESIGN satisfont aux exigences de la norme IESNA LM79 qui mesure les caractéristiques de rendement des luminaires à DEL afin de permettre une véritable comparaison des luminaires, et ce, sans égard à la source lumineuse
- Intensité réglable à l'aide d'un gradateur à TRIAC standard

### APPLICATION

*Produit idéal pour éclairer les entrées, les cages d'escaliers ou les passages extérieurs*



**Fait au Canada  
AVEC FIERTÉ**

**DEL**


## AVANTAGES

### DEL HAUTEMENT EFFICACE

Le plafond 14W LED utilise une DEL Philips Rebel de haute qualité entièrement testée produisant au moins 1,100 lumens.

La couleur standard est un blanc naturel 4000K. Consultez l'usine pour d'autres températures de couleur.

### DONNÉES DIMENSIONS



### EXCELLENT RENDEMENT DES LUMENS

Dissipation optimale de la chaleur maintenant la température de la jonction significativement en deçà des classifications maximales recommandées. Ceci permet au luminaire de maintenir 70 % des lumens initiaux pendant au moins 50 000 heures, ce qui est bien au-delà de la vie utile des sources lumineuses à incandescence traditionnelles.

### BOITIER DE RACCORDEMENT DISPONIBLE

Boitier de raccordement disponible en option pour installation avec conduit. Contactez le manufacturier pour plus de détails.

## DONNÉES TECHNIQUES

PRODUIT	CL-LED (Blanc naturel)
Quantité de DEL	6 pcs
Consommation énergétique – DEL	14W
Tension d'alimentation	120-277VAC
Temp. de couleur	4000K
Intensité lumineuse	Min 1,100 Lumens
Indice de rendu des couleurs (IRC)	> 70
Durée de l'ampoule (L70)	> 50,000H / minimum de 17 années (en fonction d'un usage type de 8 heures par jour)
Température de service	-30 to 50 °C
Classification IP (Ingress Protection)	IP65
Conforme aux normes du CUL et de la CSA	

## ORDERING INFO example: CL-LED-12W-NW-BZ

SÉRIE	DESCRIPTION	DEL	VOLTS	COULEUR DE DEL	FINI															
CL-LED	Plafond	14W	120-277VAC	NW Blanc Naturel 4000K	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>HG</td> <td>Gris martelé</td> </tr> <tr> <td></td> <td>BZ</td> <td>Bronze</td> </tr> <tr> <td></td> <td>BLK</td> <td>Noir</td> </tr> <tr> <td></td> <td>WH</td> <td>Blanc</td> </tr> <tr> <td></td> <td>C</td> <td>Couleurs spéciale</td> </tr> </table>		HG	Gris martelé		BZ	Bronze		BLK	Noir		WH	Blanc		C	Couleurs spéciale
	HG	Gris martelé																		
	BZ	Bronze																		
	BLK	Noir																		
	WH	Blanc																		
	C	Couleurs spéciale																		



Visitez le site [rabdesign.ca](http://rabdesign.ca) pour voir notre collection complète.

RAB Design Lighting Inc. 222 Islington Ave., Toronto, ON M8V 3W7  
TEL. 416-252-9454 / 800-268-0381 | FAX. 416-252-9664 / 800-668-5517

