


RAB[®] DESIGN

DEL Lampe Pour Dessous D'armoire Triangulaire



S'INSTALLE
FACILEMENT DANS
LES COINS.
ÉMET UN RAYON DE
LUMIÈRE SUR UN
ANGLE DE 45°



Connecteur direct



UCT-LED



CHAQUE UNITÉ COMPREND:

- 1 - Luminaire
- 1 - Connecteur direct
- 1 - Connecteur de câble
- 2 - Plaques de montage et vis



OFFERT EN 3 LONGUEURS DIFFÉRENTES:
300mm (11.81po), 500mm (19.69po), 1000mm (39.37po)



BLANC NATUREL (4000K)
ou
BLANC CHAUD (3000K)

DIMMABLE

* Bloc d'alimentation et accessoires vendus séparément (voir au verso)

DESCRIPTION

Les modèles triangulaires peuvent être combinés avec les modèles Ultra-mince linéaires (UC) et les rondelles (UCP)

Possibilité de raccordement jusqu'à 3 m (9,84 pi) sur une source même d'alimentation

Disponible en blanc naturel (NW-4000K) ou blanc chaud (WW-3000K)

Les DEL génèrent au moins 50 000 heures de fonctionnement

Installation facile – bloc d'alimentation enfichable ou en branchement direct requis (voir à l'endos)

Possibilité d'utiliser un gradateur TRIAC standard lorsque le branchement est relié à un interrupteur mural. Si le modèle avec prise enfichable est utilisé, un gradateur avec contrôle est également disponible séparément.

Tension 24 V DC

APPLICATION


*Usages multiples
comprenant les étagères,
les dessous d'armoires,
les bibliothèques, les murs
et les aires de travail*

*Schéma d'installation et numéros
de produits à l'endos*

¹ *Vendu séparément*

DEL


SCHÉMA D'INSTALLATION



SÉLECTION DU BLOC D'ALIMENTATION

PRODUIT	QUANTITÉ	WATTAGE	WATTAGE TOTAL
UCT-LED-300	x	3 Watts	=
UCT-LED-500	x	5 Watts	=
UCT-LED1000	x	11 Watts	=
* IMPORTANT * TOTAL MAXIMUM DE WATTAGE NE DOIT PAS DÉPASSER 36W			

RÉPARTITION DE LA LUMIÈRE



INFORMATION DE COMMANDE

PRODUIT	PRODUIT #	DESCRIPTION	WATT	DIMENSIONS
Blanc Naturel * 4000K	88898	UC-LED300-NW	3W	L-300mm
	88899	UC-LED500-NW	5W	L-500mm
	88900	UC-LED1000-NW	11W	L-1000mm
Blanc Chaud * 3000K	88901	UC-LED300-WW	3W	L-300mm
	88902	UC-LED500-WW	5W	L-500mm
	88903	UC-LED1000-WW	11W	L-1000mm
Bloc d'alimentation enfichable	88864	UC-6W Power Supply	6W	L-45mm x W-25mm x D-31mm
	88865	UC-12W Power Supply	12W	L-68mm x W-25mm x D-50mm
	88866	UC-24W Power Supply	24W	L-96mm x W-30mm x D-45mm
	88867	UC-36W Power Supply	36W	L-96mm x W-30mm x D-45mm
Bloc d'alimentation câblé	88860	UC-40W Hardwire Kit	40W	L-142.8mm x W-54.3mm x D-53.9mm
	88859	UC-H/W 100W ²	100W	
	88857	UC-H/W 150W ²	150W	
Gradateur (pour bloc d'alimentation enfichable)	88872	UC-Dimmer Controller		L-85mm x W-25.4mm x D-12.7mm
Interrupteur marche – arrêt	88871	UC-Switch Connector		L-33mm x W-33mm x D-8mm
Boîte Séparateur	88873	UC RCPT DC 4 (Permet de diviser le courant de basse tension en 4 longueurs séparées)		
	88874	UC RCPT DC 8 (Permet de diviser le courant de basse tension en 8 longueurs séparées)		

* CHAQUE UNITÉ COMPREND: (1) Luminaire, (1) Connecteur direct, (1) Connecteur de câble, (2) Plaques de montage et vis

² Pour utilisation dans des cas de multiples longueurs. L'utilisation d'une boîte séparateur est obligatoire afin de brancher les longueurs à un transformateur de 100W ou 150W.



Visitez le site rabdesign.ca pour voir notre collection complète.

RAB Design Lighting Inc. 222 Islington Ave., Toronto, ON M8V 3W7
TEL. 416-252-9454 / 800-268-0381 | FAX. 416-252-9664 / 800-668-5517

