

# RAB<sup>®</sup> DESIGN

## DEL Lampe Pour Dessous D'armoire Rondelle Ultra-mince



UCP-LED



**CHAQUE UNITÉ COMPREND:**  
1 - Rondelle  
1 - Connecteur de câble  
1 - Vis  
1 - Connecteur (mâle à mâle)\* de 6 po.



**BLANC NATUREL (4000K)**  
ou  
**BLANC CHAUD (3000K)**

\* Bloc d'alimentation et accessoires vendus séparément (voir au verso)

### DESCRIPTION

Les rondelles peuvent être combinées avec les modèles linéaires UC/UCT

Disponible en blanc naturel (NW-4000K) ou blanc chaud (WW-3000K)

Les DEL génèrent au moins 50 000 heures de fonctionnement

Installation facile – bloc d'alimentation enfichable ou en branchement direct requis (voir à l'endos)

Possibilité d'utiliser un gradateur TRIAC standard lorsque le branchement est relié à un interrupteur mural. Si le modèle avec prise enfichable est utilisé, un gradateur avec contrôle est également disponible séparément.

Tension 24 V DC

### APPLICATION


*Le produit idéal pour installation en dessous des armoires et pour vos espaces de travail.*

Schéma d'installation et numéros de produits à l'endos

<sup>1</sup> Vendu séparément

DEL

## SCHÉMA D'INSTALLATION



## SÉLECTION DU BLOC D'ALIMENTATION

| PRODUIT | QUANTITÉ |   | WATTAGE |   | WATTAGE TOTAL |
|---------|----------|---|---------|---|---------------|
| UCP-LED |          | x | 3 Watts | = |               |
|         |          |   |         |   |               |

**\* IMPORTANT \***  
**TOTAL MAXIMUM DE**  
**WATTAGE NE DOIT**  
**PAS DÉPASSER 36W**

INFORMATION DE COMMANDE

| PRODUIT  | PRODUIT# | DESCRIPTION  | WATT | DIMENSIONS                      |
|--|----------|--|------|---------------------------------|
| Blanc Naturel *<br>4000K                           | 88897    | UCP-LED-NW   | 3W   | D-90mm x H-6mm                  |
| Blanc Chaud *<br>3000K                             | 88896    | UCP-LED-WW   | 3W   | D-90mm x H-6mm                  |
| Bloc d'alimentation enfichable                     | 88864    | UC-6W Power Supply   | 6W   | L-45mm x W-25mm x D-31mm        |
|  | 88865    | UC-12W Power Supply  | 12W  | L-68mm x W-25mm x D-50mm        |
|  | 88866    | UC-24W Power Supply  | 24W  | L-96mm x W-30mm x D-45mm        |
|  | 88867    | UC-36W Power Supply  | 36W  | L-96mm x W-30mm x D-45mm        |
| Bloc d'alimentation câblé                          | 88860    | UC-40W Hardwire Kit  | 40W  | L-142.8mm x W-54.3mm x D-53.9mm |
|  | 88859    | UC-H/W 100W <sup>2</sup>   | 100W |                                 |
|  | 88857    | UC-H/W 150W <sup>2</sup>   | 150W |                                 |
| Gradateur<br>(pour bloc d'alimentation enfichable) | 88872    | UC-Dimmer Controller   |      | L-85mm x W-25.4mm x D-12.7mm    |
| Interrupteur marche – arrêt                        | 88871    | UC-Switch Connector  |      | L-33mm x W-33mm x D-8mm         |
| Boîte Séparateur                                   | 88873    | UC RCPT DC 4 (Permet de diviser le courant de basse tension en 4 longueurs séparées) |      |                                 |
|  | 88874    | UC RCPT DC 8 (Permet de diviser le courant de basse tension en 8 longueurs séparées) |      |                                 |

\* Chaque unité comprend: (1) Rondelle, (1) Connecteur de Câble, (1) Vis, (1) Connecteur (mâle à mâle)\* de 6 po.

<sup>2</sup> Pour utilisation dans des cas de multiples longueurs. L'utilisation d'une boîte séparateur est obligatoire afin de brancher les longueurs à un transformateur de 100W ou 150W.



Visitez le site [rabdesign.ca](http://rabdesign.ca) pour voir notre collection complète.

RAB Design Lighting Inc. 222 Islington Ave., Toronto, ON M8V 3W7  
TEL. 416-252-9454 / 800-268-0381 | FAX. 416-252-9664 / 800-668-5517

