

833 / Design ergonomique et compact




Conçue pour la construction résidentielle, la marrette 833 est à oreilles ergonomiques. Elle convient à une large gamme de combinaisons de fils de calibres 22 à 8.

Chapeau extérieur

- Ses oreilles ergonomiques confèrent à cette marrette une meilleure prise pour un couple plus élevé que les connecteurs compétitifs. Sa forme sert à réduire la fatigue des doigts due aux installations répétitives.
- La forme ergonomique des oreilles donne une excellente prise aux doigts pour le serrage; elle permet également d'utiliser un tournevis hexagonal standard de 13 mm (1/2 po) pour aider à faire la rotation de la marrette
- Fabriqué de polypropylène durable pour résister à des températures aussi élevées que 105 °C et à de fortes pressions d'installation.
- Gorge large et profonde pour assurer la couverture totale de l'isolant
- Couleur jaune très visible pour indiquer une connexion résidentielle sécuritaire.

Ressort intérieur

- Ressort Live Action^{mc} exclusif à volume variable qui s'élargit afin d'accepter plus de fils avec moins d'effort de torsion, contrairement aux connecteurs à ressort fixe.
- Gamme de calibres : 22 à 8 AWG, sans pré-torsion.
- Construction carrée et entrée en entonnoir pour donner au ressort une prise positive sur les fils massifs et toronnés.
- Connecteur approuvé pour les circuits d'un maximum de 600 volts, ainsi que pour les appareils d'éclairage et les enseignes d'un maximum de 1000 volts.
- Usage réservé aux fils en cuivre
- Emballages pratiques, pensés en fonction des besoins et prêts à l'emploi en chantier !



Un chasse-écrou de 13mm (1/2 po) peut également être utilisé.

833 / Design ergonomique et compact

Renseignements sur les commandes

Modèle	Couleur	Gamme de calibres AWG						
		22	20	18	16	14	12	10
833	jaune	Min.: 2 #22 + 1 #20 Max.: 3 #10						
CHASSE-MARRETTE								
TOOL-WING	Chasse-marquette pour marrettes à oreilles (inclus dans l'emballage du 833M, 833BK, et 833BAR)							

Remarque : Voir en pages A29 et A31 pour le guide de référence des combinaisons de fils



Choix d'emballages

	N° de cat.	Format d'emballage	Quantité par emballage	Emb. std (Min./Mult.)
833	833P	Propak	100	1,000 Unités
	833KP	Sac refermable	500	5,000 Unités
	833D	Flip-Pak	500	500 Unités
	833M	Flip-Pak	1,000	1,000 Unités
	833BK	Flip-Pak	10,000	10,000 Unités
	833BAR	Baril	25,000	25,000 Unités



Choix d'emballages

	N° de cat.	Format d'emballage	Quantité par emballage	Emb. std (Min./Mult.)
833	833-JAR200	Jarre de plastique	200	200 Unités
	833-JAR400		400	400 Unités
	833-JAR1000		1,000	1,000 Unités