

Caractéristiques

- Douce lumière agréable
- Convient à la majorité des lampes
- Excellent maintien du niveau de lumen
- Excellent IRC (97)
- Allumage instantané
- Décoratives
- À gradation

Applications

- Résidences
- Restaurants
- Hôtels
- Magasins
- Chapiteaux
- Enseignes
- Édifices à bureau
- Éclairage décoratif
- Éclairage sur rails



A19

| Code de commande | Description | Watts (W) | Culot | Volts (V) | Finition | Filament | Vie moyenne (h) | Lumens initiaux (lm) | HCL (po) (mm) | | LHTM (po) (mm) | | Qté boîte |
|------------------|---------------------------|-----------|-------|-----------|----------|----------|-----------------|----------------------|---------------|----|----------------|-----|-----------|
| 52448 | 40A19/F/6M/130V/ELUME 6P | 40 | E26 | 130 | Givrée | C-9 | 6000 | 285 | 3 1/8 | 79 | 4 1/4 | 108 | 120 |
| 52451 | 60A19/F/1M/120V/ELUME 6P | 60 | E26 | 120 | Givrée | C-9 | 1000 | 820 | 3 1/8 | 79 | 4 1/4 | 108 | 120 |
| 52449 | 60A19/F/6M/130V/ELUME 6P | 60 | E26 | 130 | Givrée | C-9 | 6000 | 635 | 3 1/8 | 79 | 4 1/4 | 108 | 120 |
| 57626 | 60A19/CL/6M/130V/ELUME 6P | 60 | E26 | 130 | Claire | C-9 | 6000 | 655 | 3 1/8 | 79 | 4 1/4 | 108 | 120 |
| * 52450 | 100A19/F/6M/130V/ELUME 6P | 100 | E26 | 130 | Givrée | C-9 | 6000 | 1200 | 3 1/8 | 79 | 4 1/4 | 108 | 120 |

BR30

| Code de commande | Description | Watts (W) | Culot | Volts (V) | Finition | Filament | Vie moyenne (h) | Lumens initiaux (lm) | HCL (po) (mm) | | LHTM (po) (mm) | | Qté boîte |
|------------------|-------------------------------|-----------|-------|-----------|----------|----------|-----------------|----------------------|---------------|-----|----------------|-----|-----------|
| 52452 | 65BR30/FL/5M/ES/130V/ELUME 2P | 65 | E26 | 130 | Givrée | CC-6 | 5000 | 590 | 4 | 101 | 5 1/8 | 130 | 60 |

G16.5

| Code de commande | Description | Watts (W) | Culot | Volts (V) | Finition | Filament | Vie moyenne (h) | Lumens initiaux (lm) | HCL (po) (mm) | | LHTM (po) (mm) | | Qté boîte |
|------------------|---------------------------------|-----------|-------|-----------|----------|----------|-----------------|----------------------|---------------|----|----------------|----|-----------|
| 52453 | 25G16.5/CL/3M/E12/130V/ELUME 2P | 25 | E12 | 130 | Claire | C-7A | 3000 | 160 | 1 7/8 | 48 | 2 7/8 | 73 | 60 |
| 52454 | 40G16.5/CL/3M/E12/130V/ELUME 2P | 40 | E12 | 130 | Claire | C-7A | 3000 | 315 | 1 7/8 | 48 | 2 7/8 | 73 | 120 |

G25

| Code de commande | Description | Watts (W) | Culot | Volts (V) | Finition | Filament | Vie moyenne (h) | Lumens initiaux (lm) | HCL (po) (mm) | | LHTM (po) (mm) | | Qté boîte |
|------------------|---------------------------|-----------|-------|-----------|----------|----------|-----------------|----------------------|---------------|----|----------------|-----|-----------|
| 52455 | 40G25/CL/3M/130V/ELUME 2P | 40 | E26 | 130 | Claire | C-9 | 3000 | 350 | 2 7/8 | 73 | 4 17/32 | 115 | 60 |
| 52457 | 40G25/WH/3M/130V/ELUME 2P | 40 | E26 | 130 | Blanche | C-9 | 3000 | 330 | 2 7/8 | 73 | 4 17/32 | 115 | 60 |
| 52456 | 60G25/CL/3M/130V/ELUME 2P | 60 | E26 | 130 | Claire | C-9 | 3000 | 645 | 2 7/8 | 73 | 4 17/32 | 115 | 60 |
| 52458 | 60G25/WH/3M/130V/ELUME 2P | 60 | E26 | 130 | Blanche | C-9 | 3000 | 610 | 2 7/8 | 73 | 4 17/32 | 115 | 60 |

R16

| Code de commande | Description | Watts (W) | Culot | Volts (V) | Finition | Filament | Vie moyenne (h) | Lumens initiaux (lm) | HCL (po) (mm) | | LHTM (po) (mm) | | Qté boîte |
|------------------|---------------------------|-----------|-------|-----------|------------|----------|-----------------|----------------------|---------------|----|----------------|----|-----------|
| 52459 | 40R16/SW/1M/120V/ELUME 2P | 40 | E26 | 120 | Blanc doux | CC-6 | 1000 | 445 | 3 1/32 | 77 | 3 15/32 | 88 | 60 |
| 52460 | 60R16/SW/1M/130V/ELUME 2P | 60 | E26 | 130 | Blanc doux | CC-6 | 1000 | 730 | 3 1/32 | 77 | 3 15/32 | 88 | 60 |

R20

| Code de commande | Description | Watts (W) | Culot | Volts (V) | Finition | Filament | Vie moyenne (h) | Lumens initiaux (lm) | HCL (po) (mm) | | LHTM (po) (mm) | | Qté boîte |
|------------------|---------------------------|-----------|-------|-----------|----------|----------|-----------------|----------------------|---------------|----|----------------|-----|-----------|
| 52462 | 30R20/FL/5M/130V/ELUME 2P | 30 | E26 | 130 | Givrée | C-9 | 5000 | 135 | 2 9/16 | 65 | 3 15/16 | 100 | 60 |
| 61707 | 45R20/FL/5M/130V/ELUME 2P | 45 | E26 | 130 | Givrée | CC-6 | 5000 | 242 | 2 9/16 | 65 | 3 15/16 | 100 | 45 |
| 1 52463 | 75R20/FL/5M/130V/ELUME 2P | 75 | E26 | 130 | Givrée | C-9/5 | 5000 | 540 | 2 9/16 | 65 | 3 15/16 | 100 | 60 |

*Ne peut être vendue en Colombie-Britannique conformément à la loi sur les standards en matière d'efficacité énergétique de l'éclairage à usage général.

1 Cet item n'est plus produit conformément à la loi sur les standards en matière d'efficacité énergétique, il sera disponible jusqu'à épuisement des stocks.