

LES LAMPES DE TYPE JD sont de forme tubulaire et fonctionnent à tension de ligne. Elles peuvent avoir des culots E26, BA15d, E11, E12, E14 ou G9.



À CULOT SIMPLE

T3
(BA15d)



LHTM = $2 \frac{7}{32}$ po (56 mm)
Dia. = $\frac{19}{32}$ po (15 mm)

T3
(E11)



LHTM = $2 \frac{15}{32}$ po (63 mm)
Dia. = $\frac{23}{32}$ po (18 mm)

Code de commande	Description	Watts (W)	Culot	Volts (V)	Couleur/ Finition	Vie moyenne (h)	Lumens initiaux (lm)	Qté boîte
------------------	-------------	--------------	-------	--------------	----------------------	-----------------------	----------------------------	--------------

T3

50881	H75T3/CL/2M/BA15D/130V/STD	75	BA15d	130	Claire	2 000	1 120	120
50950	H100T3/CL/2M/BA15D/130V/STD	100	BA15d	130	Claire	2 000	1 600	50
50883	H150T3/CL/2M/BA15D/130V/STD	150	BA15d	130	Claire	2 000	3 000	120
50885	H250T3/CL/2M/BA15D/130V/STD	250	BA15d	130	Claire	2 000	4 800	50
55028	H50T3/CL/2M/E11/130V/STD	50	E11	130	Claire	2 000	1 120	120
50880	H75T3/CL/2M/E11/130V/STD	75	E11	130	Claire	2 000	1 350	120
50882	H100T3/CL/2M/E11/130V/STD	100	E11	130	Claire	2 000	1 800	120
50951	H150T3/CL/2M/E11/130V/STD	150	E11	130	Claire	2 000	3 000	120
50884	H250T3/CL/2M/E11/130V/STD	250	E11	130	Claire	2 000	4 800	50

LES LAMPES DE TYPE JC sont des capsules avec culot à broches.



JC
(G4)



LHTM = $1 \frac{5}{16}$ po (33 mm)
Dia. = $\frac{11}{32}$ po (9 mm)

JC
(GY6.35)



LHTM = $1 \frac{23}{32}$ po (44 mm)
Dia. = $\frac{15}{32}$ po (12 mm)

JC
(GY9.5)



LHTM = $2 \frac{1}{4}$ po (57 mm)
Dia. = $\frac{19}{32}$ po (12 mm)

Code de commande	Description	Watts (W)	Culot	Volts (V)	Couleur/ Finition	Vie moyenne (h)	Lumens initiaux (lm)	Qté boîte
------------------	-------------	--------------	-------	--------------	----------------------	-----------------------	----------------------------	--------------

JC

51129	H10JC/CL/2M/G4/12V/STD	10	G4	12	Claire	2000	130	100
51130	H20JC/CL/2M/G4/12V/STD	20	G4	12	Claire	2000	300	100
50902	H50JC/CL/4M/GY6.35/12V/STD	50	GY6.35	12	Claire	4000	900	100
22121	200T4/CL/32V/GY9.5/STD 1945	200	GY9.5	32	Claire	200	4 500	100