



La lentille givrée **DES LAMPES ICE** procure une illumination douce à éblouissement réduit en éliminant les lignes foncées et les ombrages.



Halogène conventionnelle



ICE Halogène



ES16
(GU10)



LHTM = 2 5/32 po (55 mm)
Dia. = 2 po (51 mm)

MR16
(GX5.3)



LHTM = 1 25/32 po (45 mm)
Dia. = 2 po (51 mm)

PAR20



LHTM = 3 7/32 po (82 mm)
Dia. = 2.5 po (63.5 mm)

PAR30



LHTM = 3 25/32 po (93 mm)
Dia. = 3 3/4 po (95 mm)

PAR30LN



LHTM = 4 13/16 po (122 mm)
Dia. = 3 3/4 po (95 mm)

PAR38



LHTM = 5 5/16 po (135 mm)
Dia. = 4 3/4 po (121 mm)

Code de commande	Description	Watts (W)	Culot	Volts (V)	Faisceau (°)	Étendue du faisceau	Candelas max. (CBCP)	Vie moyenne (h)	Lumens initiaux (lm)	Qté boîte
ES16										
55052	H20GU10/CG/2.5M/120V/STD ICE	20	GU10	120	40	Flood	300	2 500	130	200
55051	H35GU10/CG/2.5M/120V/STD ICE	35	GU10	120	40	Flood	600	2 500	280	200
55038	H50GU10/CG/2.5M/120V/STD ICE	50	GU10	120	40	Flood	840	2 500	500	200
55037	H50GU10/CG/2.5M/130V/STD ICE	50	GU10	130	40	Flood	840	2 500	375	200
MR16										
55039	H50MR16/5M/GX5.3/12V/STD ICE	50	GX5.3	12	S.O.	Flood	S.O.	5 000	850	200
PAR20										
50185 ¹	H50PAR20/NFL/2.5M/120V/STD ICE	50	E26	120	S.O.	Flood Étroit	S.O.	2 500	500	15
50184 ¹	H50PAR20/NFL/5M/130V/STD ICE	50	E26	130	S.O.	Flood Étroit	S.O.	5 000	375	15
PAR30										
50187	H50PAR30/FL/2.5M/120V/STD ICE	50	E26	120	S.O.	Flood	S.O.	2 500	600	15
50186 ¹	H50PAR30/FL/5M/130V/STD ICE	50	E26	130	S.O.	Flood	S.O.	5 000	450	15
50191	H75PAR30/FL/2.5M/120V/STD ICE	75	E26	120	S.O.	Flood	S.O.	2 500	990	15
50190	H75PAR30/FL/5M/130V/STD ICE	75	E26	130	S.O.	Flood	S.O.	5 000	745	15
PAR30LN										
50189	H50PAR30/LN/FL/2.5M/120V/STD ICE	50	E26	120	S.O.	Flood	S.O.	2 500	600	15
50188 ¹	H50PAR30/LN/FL/5M/130V/STD ICE	50	E26	130	S.O.	Flood	S.O.	5 000	450	15
50193	H75PAR30/LN/FL/2.5M/120V/STD ICE	75	E26	120	S.O.	Flood	S.O.	2 500	990	15
50192	H75PAR30/LN/FL/5M/130V/STD ICE	75	E26	130	S.O.	Flood	S.O.	5 000	745	15
PAR38										
50971 ¹	H45PAR38/FL/2.5M/MS/120V/STD ICE	45	E26SKT	120	S.O.	Flood	S.O.	2 500	460	15
50970 ¹	H45PAR38/FL/5M/MS/130V/STD ICE	45	E26SKT	130	S.O.	Flood	S.O.	5 000	345	15
50733	H75PAR38/FL/2.5M/MS/120V/STD ICE	75	E26SKT	120	S.O.	Flood	S.O.	2 500	990	15
51053 ¹	H75PAR38/FL/5M/MS/130V/STD ICE	75	E26SKT	130	S.O.	Flood	S.O.	5 000	745	15
50195 ¹	H90PAR38/FL/2.5M/MS/120V/STD ICE	90	E26SKT	120	S.O.	Flood	S.O.	2 500	1 140	15
50194 ¹	H90PAR38/FL/5M/MS/130V/STD ICE	90	E26SKT	130	S.O.	Flood	S.O.	5 000	860	15

¹Cet item n'est plus produit conformément à la loi sur les standards en matière d'efficacité énergétique, il sera disponible jusqu'à épuisement des stocks.